




**Aufbaugehäuse, Kunststoff, mit Edelstahlschrauben, Einbaustellen 4, 3 x 30,5, 1 x 22,5**

**Typ** M30-FI4-PV  
**Katalog Nr.** 197239

## Lieferprogramm

Grundfunktion Zubehör			Aufbaugehäuse
Gehäuse			Kunststoff
			mit Edelstahlschrauben
Einbaustellen		Anzahl	4
<b>Leitungseinführung vorgepresst</b>			
Leitungseinführung			rückseitig: 1 x M20 seitlich: 2 x M20 (je Seite 1 x)
Schutzart			IP66, IP67, IP69
Stoßfestigkeit			IK06 nach EN 50102
<b>Farbe</b>			
			
RAL-Wert			RAL 7035
Farbe			Gehäuseunterteil anthrazit
Anbindung an SmartWire-DT			nein
verwendbar für			3 x Ø 30,5 1 x Ø 22,5
verwendbar für			(Leucht)-Drucktasten (Leucht)-Wahltasten Schlüsseltasten Leuchtmelder NOT-HALT-/NOT-AUS-Tasten mit gelbem Schild Flat Rear Kontakte M22-FK... Flat Rear LED-Elemente M22-FLED-...

## Technische Daten

### Allgemeines

Schutzart			IP66, IP67, IP69
Umgebungstemperatur			

offen	°C	-25 - +70
-------	----	-----------

## Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis		
Min. Betriebsumgebungstemperatur	°C	-25
Max. Betriebsumgebungstemperatur	°C	70
Stoßfestigkeit		IK06 nach EN 50102

## Technische Daten nach ETIM 7.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Gehäuse für Befehls- und Meldegeräte (EC000200)		
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Befehls- und Meldegerät / Gehäuse für Befehls- und Meldegeräte (ec1@ss10.0.1-27-37-12-05 [AKF023014])		
Anzahl der Befehlsstellen		4
Gehäusebauform		Aufbaugeschäft
Werkstoff des Gehäuses		Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses		sonstige
Durchmesser der Öffnungen	mm	30
Farbe des Gehäuseoberteils		grau
Schutzart (IP)		IP67/IP69K
Schutzart (NEMA)		sonstige
Breite	mm	43
Höhe	mm	301
Tiefe	mm	44

## Approbationen

Product Standards		IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.		E29184
UL Category Control No.		NKCR
CSA File No.		012528
CSA Class No.		3211-03
North America Certification		UL listed, CSA certified
Degree of Protection		UL/CSA Type 1, 4X Indoor

## Abmessungen

