



Produktbeschreibung:

FBY-EL-F Highspeed ist ein leichtes Kunststoff-Wellrohr mit hochgleitfähiger Innenschicht aus Polyolefin, nicht flammenausbreitend, in Farbe grau.

Verwendet wird dieses Kunststoff-Wellrohr für die Unterputz-, Hohlwand und Estrichinstallation. Der Vorteil liegt in der hochgleitfähigen Innenschicht bei Type 20 und 25. Mit dieser können Kabel und Leitungen ohne Probleme über längere Strecken eingezogen werden.



VDE 0605
DIN EN 61386-22
Mindestdruckfestigkeit: 320 N/5 cm



Art-Nr.:	Type	Innen Ø mm	Außen Ø mm	Inhalt	VPE	Gewicht VPE/kg	Inhalt Palette in m	Biegeradius > mm
262 30 020	20	14,9	20	100	m	4,900	2.000	80
262 30 025	25	19,3	25	50	m	3,400	1.200	100
262 30 032	32	24,9	32	50	m	4,750	800	130

Klassifizierung	Code	Bedeutung	Klassifizierung	Code	Bedeutung
Druckfestigkeit	2	leicht (320 N)	Schutz gegen Festkörper	4	Fremdkörper >= 1,0 mm
Schlagfestigkeit	3	mittel (2,0 kg/100 mm)	Schutz gegen Wasser	0	nicht angegeben
Temperatur min	3	- 15 °C	Korrosionsschutz	0	nicht angegeben
Temperatur max	2	+ 90 °C	Zugfestigkeit	0	nicht erklärt
Biegeverhalten	2	biegsam	Brandverhalten	1	nicht flammenausbreitend
Elektrische Eigenschaften	2	Isolation	Hängelast	0	nicht erklärt

Normung

EN 61386-1:2009 Elektroinstallationsrohrsysteme für elektrische Energie und für Informationen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen / Fundstelle: Amtsblatt der Europäischen Union vom 16.05.2014 / Vollständig angewandt

EN 61386-22:2011 Elektroinstallationsrohrsysteme für elektrische Energie und für Informationen — Teil 22: Besondere Anforderungen für biegsame Elektroinstallationsrohrsysteme / Fundstelle: Amtsblatt der Europäischen Union vom 16.05.2014 / Vollständig angewandt

Außendurchmesser gemäß DIN EN 60423 / IEC 60423
** mit hochgleitfähiger Innenschicht



FBY-EL-F grau

23322

Materialeigenschaften		Anwendungsbereich	
Halogenfreiheit	DIN VDE V 0604-2-100	auf Putz	• Maschinen
Low Smoke	DIN EN 61034-2	unter Putz	• Heiasphalt
Nicht flammenausbreitend	DIN EN 61386-1	• auf Holz	• im Estrich
UV-Bestndig	DIN 53387	im Erdreich	im Fertigbau
Highspeed		• im Beton	im Freien

Chemische Eigenschaften	
Bestndig gegen	Abgase salzsurehaltig, Abgase schwefelsurehaltig, Ammoniak flssig, Ammoniak gasfrmig, Benzin, Bier, Dieseltreibstoff, Dngesalz wssrig, Fotoentwickler, Essig (Weinessig), Frostschutzmittel, Fruchtsfte, Harnsure wssrig, Heizl, Meerwasser, Methanol, Milch, Minerall, le pflanzliche und tierische, Petroleum, Propan gasfrmig, Salzsure, Schwefelsure, Waschmittel
Bedingt bestndig gegen	Benzol, Chlor gasfrmig trocken, Salpetersure, Terpentin
Unbestndig gegen	-

Zubehr		
Steckmuffe	RMKu-E	259 30 ...
Steckmuffe	SMSKu-EZF	259 50 ...
Verschlussstopfen	FRVS-E	259 70 ...
Verschlussstopfen	FWVS-E	259 75 ...
Klemmschelle	clipfix grau	223 70 ...
Verschraubung	FKV-E	259 55 ...

Risikoanalyse

Das Produkt wurde nach den harmonisierten Normen 61386-1 und 61386-22 im Sinne der Harmonisierungsrechtsvorschriften der EU hergestellt und geprft. Alle Sicherheitsrelevanten Prfungen wurden eingehalten. Ein weiteres Risiko geht von diesem Produkt nicht aus.

Hotline

Die Entwicklung der Technik ist nicht absehbar. Deshalb sollten Elektro-Installationen jederzeit erweiterungsfhig sein. Wenn Sie schon heute ein grozgiges Leerrohrsystem verlegen, erweitern Sie Ihre Elektroinstallationen spter problemlos. Viel Zeit, Geld und Aufwand bleibt Ihnen erspart!

Gerne untersttzen wir Sie bei eventuell auftretenden Fachfragen. Sofortige Ausknfte erhalten Sie von unseren technischen Beratern unter +49 9525 88-8123

