

FFKuS-EM-F-LS0H

33532



Produktbeschreibung:

FFKuS-EM-F-LS0H Low Smoke ist ein mittleres Kunststoff-Wellrohr aus Spezialkunststoff, mit hochgleitfähiger Innenschicht, Kunststoffmantel, in Farbe schwarz (RAL 9005), nicht flammenausbreitend, halogenfrei.

Verwendet wird dieses Kunststoff-Wellrohr besonders bei der Installation im Beton. Der Vorteil liegt in der äußerst geringen Rauchentwicklung. Diese macht Fluchtwege leichter erkennbar und es entstehen aufgrund der Halogenfreiheit keine gefährlichen toxischen und korrosiven Gase.



DIN EN 61386-22 / Mindestdruckfestigkeit: 750 N/5 cm
Halogenfreiheit nach DIN EN 50642
Prüfung der Halogenwasserstoffsäuren nach DIN EN 60754-1
Korrosivität nach DIN EN 60754-2
Messung der Rauchgasdichte nach DIN EN 61034-2



Besonderheiten

Halogenfreie Kunststoff-Wellrohre sind mit einem durchgehenden weißen Längsstreifen gekennzeichnet.

Art-Nr.:	Type	Innen Ø mm	Außen Ø mm	Inhalt	VPE	Gewicht VPE/kg	Inhalt Palette in m	Biegeradius > mm
255 10 016	16	10,3	16	50	m	3,600	2.000	70
255 10 020**	20	13,6	20	50	m	4,800	1.400	90
255 10 025**	25	17,4	25	50	m	6,700	1.200	110
255 10 032	32	23,1	32	25	m	4,750	700	130
255 10 040	40	29,8	40	25	m	6,375	200	170
255 10 050	50	38,8	50	25	m	8,200	150	220
255 10 063	63	48,4	63	25	m	10,525	125	300

Klassifizierung	Code	Bedeutung	Klassifizierung	Code	Bedeutung
Druckfestigkeit	3	mittel (750 N)	Schutz gegen Festkörper	4	Fremdkörper >= 1,0 mm
Schlagfestigkeit	3	mittel (2,0 kg/100 mm)	Schutz gegen Wasser	0	nicht angegeben
Temperatur min	5	- 45 °C	Korrosionsschutz	0	nicht angegeben
Temperatur max	3	+ 105 °C	Zugfestigkeit	0	nicht erklärt
Biegeverhalten	2	biegsam	Brandverhalten	1	nicht flammenausbreitend
Elektrische Eigenschaften	2	Isolation	Hängelast	0	nicht erklärt

Normung

DIN EN 61386-1:2020 Elektroinstallationsrohrsysteme für elektrische Energie und für Informationen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen / Fundstelle: Amtsblatt der Europäischen Union vom 16.05.2014 / Vollständig angewandt

DIN EN IEC 61386-22:2021 Elektroinstallationsrohrsysteme für elektrische Energie und für Informationen — Teil 22: Besondere Anforderungen für biegsame Elektroinstallationsrohrsysteme / Fundstelle: Amtsblatt der Europäischen Union vom 16.05.2014 / Vollständig angewandt

Außendurchmesser gemäß DIN EN 60423 / IEC 60423
** mit hochgleitfähiger Innenschicht

Alle Maße ohne Toleranzangaben haben rein informativen Charakter

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern
Tel. +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-2151 | info.elektro@fraenkische.de | www.fraenkische.com
Änderungen vorbehalten

Materialeigenschaften		
Halogenfreiheit	DIN EN 50642 (VDE 0604-2-100)	•
Low Smoke	DIN EN 61034-2	•
Nicht flammenausbreitend	DIN EN 61386-1	•
UV-Beständig	DIN EN ISO 4892-1	
Highspeed		•

Anwendungsbereich			
auf Putz	•	Maschinen	•
unter Putz	•	Heiasphalt	
auf Holz	•	im Estrich	•
im Erdreich	•	im Fertigbau	•
im Beton	•	im Freien	

Chemische Eigenschaften	
Bestndig gegen	Abgase salzsurehaltig, Abgase schwefelsurehaltig, Ammoniak flssig, Ammoniak gasfrmig, Bier, Dieseltreibstoff, Dngesalz wssrig, Fotoentwickler, Essig (Weinessig), Frostschutzmittel, Fruchtsfte, Harnsure wssrig, Heizl, Meerwasser, Methanol, Milch, Minerall, le pflanzliche und tierische, Petroleum, Propan gasfrmig, Salzsure, Schwefelsure, Waschmittel
Bedingt bestndig gegen	Benzin, Benzol, Salpetersure
Unbestndig gegen	Chlor gasfrmig trocken, Terpentin

Zubehr		
Steckmuffe	RMKu-E-H0	259 10 ...
Steckmuffe	SMSKu-E-H0	231 50 ...
Klemmschelle	clipfix-H0	231 70 ...
Verschraubung	E-Lock	259 58 ...

Risikoanalyse
Das Produkt wurde nach den harmonisierten Normen 61386-1 und 61386-22 im Sinne der Harmonisierungsrechtsvorschriften der EU hergestellt und geprft. Alle Sicherheitsrelevanten Prfungen wurden eingehalten. Ein weiteres Risiko geht von diesem Produkt nicht aus.

Hotline
Die Entwicklung der Technik ist nicht absehbar. Deshalb sollten Elektro-Installationen jederzeit erweiterungsfhig sein. Wenn Sie schon heute ein grozgiges Leerrohrsystem verlegen, erweitern Sie Ihre Elektroinstallationen spter problemlos. Viel Zeit, Geld und Aufwand bleibt Ihnen erspart!

Gerne untersttzen wir Sie bei eventuell auftretenden Fachfragen. Sofortige Ausknfte erhalten Sie von unseren technischen Beratern unter +49 9525 88-8123

