

**Cabtite (Kabeleinführungssystem)
CABTITE CR 24/10 EMV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Das Kabeleinführungssystem Cabtite bietet im Kabelmanagement von Schaltschränken, Gehäusen und Maschinen eine maximale Flexibilität bei gleichzeitiger Zeitersparnis, sowie einer sicheren Abdichtung und Zugentlastung von konfektionierten und nicht konfektionierten Leitungen an. Cabtite ermöglicht durch den modularen Aufbau aus Rahmen, Rastinlays und Dichtelementen eine schnelle Konfiguration von Kabeleinführungsöffnungen für konfektionierte Leitungen – ohne Werkzeugeinsatz und mit einer zuverlässigen Abdichtung von IP66 nach DIN EN 60529. Rahmen. Inlay. Dichtelemente. Drei Grundkomponenten im Baukastenprinzip garantieren höchste Flexibilität, Variabilität und Variantenvielfalt.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	CABTITE CR 24/10 EMV
Best.-Nr.	2583890000
Ausführung	Kabelabfangleisten, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Stahl, verzinkt, silber, Höhe: 16 mm, Breite: 35.23 mm, Tiefe: 16 mm
GTIN (EAN)	4050118647068
VPE	10 Stück

**Cabtite (Kabeleinführungssystem)
CABTITE CR 24/10 EMV**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	140 mm	Länge (inch)	5,512 inch
Breite	35,23 mm	Breite (inch)	1,387 inch
Höhe	16 mm	Höhe (inch)	0,63 inch
Tiefe	16 mm	Tiefe (inch)	0,63 inch
Befestigungsmaß Breite	5,3 mm	Befestigungsmaß Höhe	5,91 mm
Nettogewicht	46,96 g	Durchmesser	5,3 mm

Allgemeine Angaben

Halogene	Nein	Silikone	Nein
Werkstoff	Stahl, verzinkt		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002624	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 9.0	27-18-28-15	eClass 9.1	27-18-92-65

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	STEP
-------------------	----------------------