

**HSS-HF 1.2-2.4 EL W13M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Die endlosen Schrumpfschläuche der MultiMark Serie werden mittels unserer Thermotransferdrucker in Sekunden bedruckt. Je nach Zeichenzahl oder verfügbarem Platzangebot kann die Länge des Markierers individuell eingestellt werden. Die gewünschte Länge wird mithilfe eines speziellen Messers präzise vorperforiert. Dank der ovalen Form sind die Markierer leicht zu öffnen, schnell montiert und passgenau auf den Leiter geschrumpft.

Für Rollen ab 30 m Beschriftungsmaterial muss ein externer Rollenhalter (1302920000) verwendet werden.

**Allgemeine Bestelldaten**

|                     |                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                 | HSS-HF 1.2-2.4 EL W13M                                                           |
| Best.-Nr.           | <a href="#">1423330000</a>                                                       |
| Ausführung          | Leiter- und Kabelmarkierer, 1.2 - 2.4 mm, x 4.2 mm, weiß                         |
| GTIN (EAN)          | 4050118227673                                                                    |
| VPE                 | 1 Stück                                                                          |
| kompatibler Drucker | <a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a> <a href="#">1140490000</a> |

## HSS-HF 1.2-2.4 EL W13M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |           |               |             |
|--------------|-----------|---------------|-------------|
| Länge        | 13.000 mm | Länge (inch)  | 511,81 inch |
| Breite       | 4,2 mm    | Breite (inch) | 0,165 inch  |
| Tiefe        | 0,5 mm    | Tiefe (inch)  | 0,02 inch   |
| Nettogewicht | 86 g      |               |             |

### Allgemeine Angaben

|                          |              |        |           |
|--------------------------|--------------|--------|-----------|
| Anzahl je Rolle          | 1            | Breite | 4,2 mm    |
| Einsatztemperaturbereich | -55...105 °C | Farbe  | weiß      |
| Halogene                 | Nein         | Länge  | 13.000 mm |
| Werkstoff                | Polyolefin   |        |           |

### Leiter- und Kabelmarkierer

|                                  |                      |                                  |                     |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|
| Halogene                         | Nein                 | Leiteranschlussquerschnitt, max. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, min. | 0,25 mm <sup>2</sup> | Leiteraußendurchmesser           | 1,2 - 2,4 mm        |
| Leiteraußendurchmesser, max.     | 2,4 mm               | Leiteraußendurchmesser, min.     | 1,2 mm              |
| Schrumpfrate                     | 2:1                  | empfohlene Schrumpftemperatur    | 90 °C               |

### Klassifikationen

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-29 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                                               |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Engineering-Daten                             | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                                                                                                  |
| Software                                      | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a>                                                                                                |
| Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | <a href="#">NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006</a><br><a href="#">BS EN 45545-2 2013+A1 2015</a><br><a href="#">BS EN ISO 4589-2 1999</a> |

### HSS-HF 1.2-2.4 EL W13M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

