

**Cabtite (Kabeleinführungssystem)
CABTITE CGS M63 BK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Für metrische Durchgangslöcher von M20 bis M63 bietet das Kabeleinführungssystem Cabtite teilbare Verschraubungen für Leitungen mit und ohne Stecker an. Im Wartungsfall oder bei Veränderungen in der Anlage, lassen sich vorkonfektionierte Leitungen mit Durchmessern von 2 bis 35 mm schnell und sicher in Schaltschränke oder Gehäuse einführen. Für die sichere Abdichtung von IP66 nach DIN EN 60529 und absoluten Festsitz (Zugentlastung in Anlehnung an DIN EN 62444) sorgen auch hier geschlitzte Dichtelemente mit Wellenschnitt, die um die Leitungen gelegt und anschließend in eine der beiden Hälften der Verschraubung eingesetzt werden. Das teilbare System sorgt für die einfache und schnelle Montage. Nach dem Einsetzen der Dichtelemente werden die beiden Hälften der Kabelverschraubung einfach zusammen gerastet. Eine ebenfalls teilbare Kontermutter auf der Schrankinnenseite sorgt für den sicheren und festen Halt.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	CABTITE CGS M63 BK
Best.-Nr.	2584120000
Ausführung	teilbare Kabelverschraubung, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Polyamid, glasfaserverstärkt, tiefschwarz, Höhe: 24.7 mm, M 63, IP54, IP65, IP66
GTIN (EAN)	4050118617238
VPE	5 Stück

**Cabtite (Kabeleinführungssystem)
CABTITE CGS M63 BK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	39,7 mm	Länge (inch)	1,563 inch
Breite	72 mm	Breite (inch)	2,835 inch
Höhe	24,7 mm	Höhe (inch)	0,972 inch
Tiefe	39,7 mm	Tiefe (inch)	1,563 inch
Nettogewicht	51 g		

Allgemeine Angaben

Anzugsdrehmoment, min.	6,8 Nm	Anzugsdrehmoment, max.	7 Nm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Dichtelement	1 großes Dichtelement oder 4 kleine Dichtelemente
Durchmesser Ausbruch	63 mm	Gewinde (außen)	M 63
Gewindelänge	15 mm	Gewindesteigung	1,5 mm
Schlüsselweite 1	68 mm	Schlüsselweite 2	82 mm
Halogene	Nein	Silikone	Nein
Dichtung	TPE	Werkstoff	Polyamid, glasfaserverstärkt

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000441	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 9.0	27-14-44-32	eClass 9.1	27-14-44-32

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	STEP
-------------------	----------------------