



Kontaktstift ø1mm

Einsatzbereich: - 623,
- 923
- 917, 7-polig
- 617, 12-polig

Best.-Nr.: 61.004.11

Elektrische Werte

Bemessungsstrom bis 10 A*
Durchgangswiderstand < 5 mOhm

Werkstoff

Kontakt Messing, vergoldet

Anschluss


Anschlussart crimp
Anschlussbereich 0,14 - 1,0 mm²
- für Isolationscrimp max. ø2,1 mm
Abisolierlänge 6 mm
Crimpeinstellungen sind individuell zu wählen

Mechanische Werte

Steckzyklen 500

Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)

digitale Crimpzange Best.-Nr.: C0.235.00 oder C0.236.00
analoge Crimpzange Best.-Nr.: C0.101.00 oder C0.201.00
(Positioniereinsatz für 1mm Kontakte Best.-Nr.: C0.003.00)



Hauptabmessungen

Kontaktstift

Copyright by INTERCONTEC Produkt GmbH, Germany.
Alle Rechte im Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Alle Angaben dienen nur zur Information. Vor Verwertung der angegebenen Informationen und Daten muss sich der Anwender über Aktualität und Gültigkeit dieser Ausfertigung rückversichern. Technische Änderung vorbehalten.

INTERCONTEC Produkt GmbH
Bernrieder Str. 15, 94559 Niederwinkling
Tel.: 09962/ 2002-0, Fax: 09962/ 2002-70
E-Mail: info@intercontec.biz
Web: www.intercontec.biz



* Bei max. Anschlussquerschnitt



Contact Pin ø1mm

for: - 623
- 923
- 917, 7-pin
- 617, 12-pin

order code.: 61.004.11

Electrical Data

nominal current
contact resistance

10 A*
< 5 mOhm

Material

contact

brass, gold plated

Termination

kind of termination
cross-section
- for isolation
stripping length
crimp settings

crimp
0.14 - 1.0 mm²
max. ø2.1 mm
6 mm
select individually

Mechanical Data


mating cycles

500

Tools (not part of product contents)

digital crimping tool
analog crimping tool
(analog crimping tool)

order code: C0.235.00 oder C0.236.00
order code: C0.101.00 oder C0.201.00
order code: C0.003.00)



Main Dimensions

contact pin

