

# KERN CK1-0P1

Miniatur-Wägezellen aus Aluminium

**KERN**<sup>®</sup>



## Messsystem

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Kombinierter Fehler:   | 0,030 %  |
| Nennkennwert:          | 1,500    |
| Wägebereich [Max]:     | 1 kg     |
| Wägezellen-Verbindung: | 4-Leiter |

## Umgebungsbedingungen

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Umgebungstemperatur (max.):   | 40 °C  |
| Umgebungstemperatur (min.):   | -10 °C |
| Verwendungstemperatur (max.): | 40 °C  |
| Verwendungstemperatur (min.): | -10 °C |

## Kategorie

|        |        |
|--------|--------|
| Marke: | Sauter |
|--------|--------|

## Verpackung & Versand

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 145 x 60 x 35 mm |
|---------------------------------|------------------|

|                |             |
|----------------|-------------|
| Bruttogewicht: | 55 g        |
| Lieferzeit:    | 24 h        |
| Nettogewicht:  | 12 g        |
| Versandart:    | Paketdienst |

## Bauform

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Abmessungen (BxTxH): | 80 x 10 x 12,7 mm |
| Kabellänge:          | 25 cm             |