

# KERN CK3-0P1

Miniatur-Wägezellen aus Aluminium

**KERN**<sup>®</sup>



## Messsystem

Kombinierter Fehler:	0,030 %
Nennkennwert:	1,200
Wägebereich [Max]:	3 kg
Wägezellen-Verbindung:	4-Leiter

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C
Verwendungstemperatur (max.):	40 °C
Verwendungstemperatur (min.):	-10 °C

## Kategorie

Marke:	Sauter
--------	--------

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 145 x 60 x 35 mm

Bruttogewicht:	55 g
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	12 g
Versandart:	Paketdienst

## Bauform

Abmessungen (BxTxH):	80 x 12,7 x 12,7 mm
Kabellänge:	25 cm