

CP P2
Single-Point-Wägezelle aus Aluminum

Technische Daten

- Genauigkeit gemäß OIML R60 C3
- RoHS konform
- Staub- und Spritzwasserschutz IP65 (gemäß EN 60529)
- Aluminiumlegierung, eloxiert
- Geeignet für preisrechnende Waagen, Tischwaagen etc.
- Maximale Plattformgröße
  100 – 300 kg: 400×400 mm
  400 – 500 kg: 450×450 mm
- 4-Leiter-Anschluss
- Nennkennwert: 2 mV/V
- Kabellänge: 2 m
- Ausführung gemäß OIML R60 C4 oder C5 auf Anfrage

STANDARD: IP 65, 1 DAY
OPTION: DAkkS, ISO

Modell	Nennlast
SAUTER	kg
CP 100-3P2	100
CP 150-3P2	150
CP 200-3P2	200
CP 300-3P2	300
CP 400-3P2	400
CP 500-3P2	500




CP P7
Single-Point Wägezelle aus Edelstahl

Technische Daten

- Genauigkeit gemäß OIML R60 C3
- RoHS konform
- Staub- und Spritzwasserschutz IP67 (gemäß EN 60529)
- Edelstahl
- Anwendungsgebiet: Gewichts- sowie Druckkraftmessungen unter rauen Umgebungsbedingungen
- Geeignet für preisrechnende Waagen, Tischwaagen etc.
- Maximale Plattformgröße: 400×400 mm
- 6-Leiter-Anschluss
- Nennkennwert: 2 mV/V
- Kabellänge: 1 m
- Ausführung gemäß OIML R60 C4 auf Anfrage

STANDARD: IP 67, 1 DAY
OPTION: DAkkS, ISO

Modell	Nennlast
SAUTER	kg
CP 30-3P7	30
CP 50-3P7	50
CP 75-3P7	75
CP 100-3P7	100
CP 150-3P7	150



CP P8
Single-Point-Wägezelle aus Aluminum

Technische Daten

- Genauigkeit gemäß OIML R60 C3
- RoHS konform
- Staub- und Spritzwasserschutz IP65 (gemäß EN 60529)
- Aluminiumlegierung, eloxiert
- Geeignet für preisrechnende Waagen, Tischwaagen etc.
- Maximale Plattformgröße: 600×600 mm
- 6-Leiter-Anschluss
- Nennkennwert: 2 mV/V
- Kabellänge: 3 m
- Ausführung gemäß OIML R60 C4 oder C5 auf Anfrage

Entdecken Sie weitere Details und passendes Zubehör online!

STANDARD: IP 65, 1 DAY
OPTION: DAkkS, ISO

Modell	Nennlast
SAUTER	kg
CP 50-3P8	50
CP 100-3P8	100
CP 150-3P8	150
CP 200-3P8	200
CP 250-3P8	250
CP 300-3P8	300
CP 500-3P8	500
CP 600-3P8	600