



Headset Specs

Brief Highlights:	<ol style="list-style-type: none">1. Unvorhergesehene Präsenz mit räumlichem 3-D-Audio.2. Höhere Displayauflösung, verbesserte Ergonomie sowie ein einfacheres Headset und Kabeldesign erlauben Dir, bequem in Deine Welt einzutauchen.3. „Chaperone“-Technologie
Displays:	Dual 3,4-Zoll-Diagonale
Auflösung:	1440 x 1700 Pixel pro Auge (2880 x 1700 Pixel kombiniert)
Aktualisierungsrate:	90 Hz
Sichtfeld:	Maximal 110 Grad
Audio:	Stereokopfhörer
Eingang:	Integrierte Mikrofone, Headset-Taste
Anschlüsse:	USB-C 3.0, DisplayPort (DP) 1.2, proprietärer Anschluss für Modifikationen
Sensoren:	Beschleunigungssensor
Ergonomie:	Hochklappvisier Einstellbarer Pupillenabstand Verstellbares Kopfband

Technische Daten Controller

Eingebauter Sensor:	Gyroskop- und Beschleunigungssensor Hall-Sensor Kapazitive Sensoren
---------------------	---

Eingang:	Systemtaste Zwei Anwendungstasten Trigger Bumper Joystick Griptaste
----------	--

Batterie:	2 x AA Alkaline Batterien
-----------	---------------------------

Anforderungen an den Tracking-Bereich

Sitzend/Stehend:	Keine Mindestraumanforderungen
------------------	--------------------------------

Room-Scale (Raummaßstab):	Raummaßstab beträgt Minimum 2 x 1,5 Meter
---------------------------	---