

Produktdatenblatt

LEDconnect Unterbauleuchte 150mm 2,5W DC24V 2700K

Anwendungsgebiete

Küche
Schränke



Eigenschaften & Vorteile

Perfekte Lichtverteilung
Einfache Installation
Superschlankes Design
Vielfältiges Zubehör
Flexibel einsetzbar

Stand: 06. März 2017

Ansprechpartner:



Der Partner für Ihren Erfolg

EMZ Elektro-Marketing-Zentrale GmbH
An den Hirtenäckern 9
63791 Karlstein am Main

Telefon 06188 - 91450-0
Telefax 06188 - 91450-22
E-Mail info@emz-stickler.de
Internet www.emz-stickler.de

Technische Daten

Elektrisch

Nennleistung in W	2,5
Eingangsspannung in V	24
Schutzklasse	IP20
Nennlebensdauer in h	40.000
Anzahl Schaltzyklen	40.000
Abstrahlwinkel in °	100

Photometrisch

Nennlichtstrom in lm	180
Farbtemperatur in Kelvin	2700
LED type SMD	4014
Lumen pro Watt	60 - 70
Farbwiedergabeindex Ra	>82
Dimmbar	Ja

Sonstige Produktdaten

Bestellnummer	105974
EAN-Code	4251351801235
Produktgröße in mm	150 x 18 x 8

Verpackungsart	Kunststoffröhre
Nettogewicht in g	24g
Verpackungsgewicht in g	63g
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	

Stand: 06. März 2017

Ansprechpartner:



Der Partner für Ihren Erfolg

EMZ Elektro-Marketing-Zentrale GmbH
An den Hirtenäckern 9
63791 Karlstein am Main

Telefon 06188 - 91450-0
Telefax 06188 - 91450-22
E-Mail info@emz-stickler.de
Internet www.emz-stickler.de