HSS-HF 1.6-3.2 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Die endlosen Schrumpfschläuche der MultiMark Serie werden mittels unserer Thermotransferdrucker in Sekunden bedruckt. Je nach Zeichenzahl oder verfügbarem Platzangebot kann die Länge des Markierers individuell eingestellt werden. Die gewünschte Länge wird mithilfe eines speziellen Messers präzise vorperforiert. Dank der ovalen Form sind die Markierer leicht zu öffnen, schnell montiert und passgenau auf den Leiter geschrumpft.
Für Rollen ab 30 m Beschriftungsmaterial muss ein externer Rollenhalter (1302920000) verwendet werden.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	HSS-HF 1.6-3.2 EL W30M
Best.-Nr.	1513250000
Ausführung	Leiter- und Kabelmarkierer, 1.6 - 3.2 mm, x 5.6 mm, weiß
GTIN (EAN)	4050118320961
VPE	1 Stück
kompatibler Drucker	2430920000 2448870000 1140490000

HSS-HF 1.6-3.2 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	30.000 mm	Länge (inch)	1.181,1 inch
Breite	5,6 mm	Breite (inch)	0,22 inch
Tiefe	0,7 mm	Tiefe (inch)	0,028 inch
Nettogewicht	221 g		

Allgemeine Angaben

Anzahl je Rolle	1	Breite	5,6 mm
Einsatztemperaturbereich	-55…105 °C	Farbe	weiß
Halogene	Nein	Länge	30.000 mm
Werkstoff	Polyolefin		

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Nein	Leiteranschlussquerschnitt, max.	1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,5 mm²	Leiteraußendurchmesser	1.6 - 3.2 mm
Leiteraußendurchmesser, max.	3,2 mm	Leiteraußendurchmesser, min.	1,6 mm
Schrumpfrate	2:1	empfohlene Schrumpftemperatur	90 °C

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Zulassungen

ROHS	Konform

Downloads

Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006 BS EN 45545-2 2013+A1 2015 BS EN ISO 4589-2 1999

HSS-HF 1.6-3.2 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

