

**VG EMV GEN 4 (EMV Kabelverschraubung mit Klemmkäfig)
VG M40 EMV-4 MS 22-32**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Produktabbildung

EMV-Verschraubungen für die Schirmung von Störfrequenzen mit einer Schirmdämpfung von bis zu 100dB. Kontaktierung des Kabelschirms mittels Endlos-Federring.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	VG M40 EMV-4 MS 22-32
Best.-Nr.	2435190000
Ausführung	VG EMV GEN 4 (EMV Kabelverschraubung mit Klemmkäfig), Kabelverschraubung, M 40, 9, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
GTIN (EAN)	4050118446944
VPE	5 Stück

VG EMV GEN 4 (EMV Kabelverschraubung mit Klemmkäfig) VG M40 EMV-4 MS 22-32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	69,5 mm	Länge (inch)	2,736 inch
Nettogewicht	0,278 g		

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allgemeine Angaben

Dichteinsatz	CR	Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Gewinde (außen)	M 40
Gewindelänge	9 mm	Gewindesteigung	1,5 mm
Kabeldurchmesser außen, max.	32 mm	Kabeldurchmesser außen, min.	22 mm
Klemmeinsatz	Polyamid	O-Ring	NBR
Schirmdurchmesser, max.	27 mm	Schirmdurchmesser, min.	18 mm
Schlüsselweite 1	50 mm	Schlüsselweite 2	50 mm
Schutzart	IP66, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K	Schutzart mit GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Verschraubung	Metrisch	Werkstoff	Messing, vernickelt

Zertifikatsnummern Kabelverschraubung

Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (UL)	E199260
--	---------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000441	eClass 6.2	27-14-91-09
eClass 9.0	27-14-44-32	eClass 9.1	27-14-44-32

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Broschüre/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering-Daten	EPLAN
Engineering-Daten	STEP