

**Cabtite (Kabeleinführungssystem)
CABTITE SE 24-25 LRG BK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Egal, ob große oder kleine Kabeldurchmesser – Cabtite bietet immer den passenden Dichteinsatz.

Die konische Form der Dichtelemente ermöglicht ein leichtes Eindrücken von innen nach außen in die Öffnungen der zuvor angebrachten Rastgitterinlays, sie dichtet Zwischenräume zuverlässig ab und sorgt für Zugentlastung in Anlehnung an die DIN EN 62444.

Die Dichteinsätze in Kombination mit dem Rahmen erreichen zusammen eine Schutzart von IP 66. Durch ihre geschlitzte Bauform mit Wellenschnitt eignen sie besonders für vorkonfektionierte Kabel.

- Die schwarzen Dichteinsätze sind für eine besonders hohe Einsatztemperatur konzipiert und haben die Brandklasse UL 94 HB
- Die grauen Dichtelemente erfüllen die Brandklasse UL 94 VO und eignen sich somit für die Anforderungen der Bahnindustrie
- Durch Mehrfacheinsätze können zwei oder mehr, sowie Spezialkabel durch ein Dichtelement geführt werden

Allgemeine Bestelldaten

Typ	CABTITE SE 24-25 LRG BK
Best.-Nr.	2583710000
Ausführung	Dichtelement, Cabtite (Kabeleinführungssystem), TPE, tiefschwarz, Höhe: 17.7 mm, Breite: 43.1 mm, Tiefe: 17.7 mm, -40 °C... 120 °C, IP54, IP65, IP66
GTIN (EAN)	4050118617184
VPE	10 Stück

**Cabtite (Kabeleinführungssystem)
CABTITE SE 24-25 LRG BK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	43,1 mm	Länge (inch)	1,697 inch
Breite	43,1 mm	Breite (inch)	1,697 inch
Höhe	17,7 mm	Höhe (inch)	0,697 inch
Tiefe	17,7 mm	Tiefe (inch)	0,697 inch
Nettogewicht	23,4 g		

Allgemeine Angaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB	Dichtelement	1 großes Dichtelement
Kabeldurchmesser außen, min.	24 mm	Kabeldurchmesser außen, max.	25 mm
Halogene	Nein	Silikone	Nein
Werkstoff	TPE		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000879	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 9.0	27-14-44-21	eClass 9.1	27-14-44-21

Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

Downloads

Anwenderdokumentation	Cabtite Installation Instructions
Engineering-Daten	STEP