

22260588	DATENBLATT	 LAPP
Gültig ab: 18.11.2019	AB-C3-2,0PUR-CI-1L-S	

Beschreibung

- Sensor-/Aktor-Kabel mit LED, PUR halogenfrei
- Freies Leitungsende, 3-polig, auf Ventilstecker CI (9,4 mm)
- Beschaltet mit Z-Diode



Allgemeine Kennwerte

Polzahl	3
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 bis +85 °C (Ventilstecker) -40 bis +80 °C (Kabel fest verlegt) -20 bis +80 °C (Kabel bewegt)
Schutzart	IP65 / IP67
Abmantellänge des freien Leitungsendes	50 mm
Zentralschraube Ventilstecker	M3 x 29

Variante

Artikel	Bezeichnung	Länge [m]
22260588	AB-C3-2,0PUR-CI-1L-S	2,0
22260574	AB-C3-5,0PUR-CI-1L-S	5,0
22260575	AB-C3-10,0PUR-CI-1L-S	10,0

Ergänzender Hinweis

Datenblatt auch für abweichende Längen gültig. Andere Längen auf Anfrage erhältlich.

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung	24 V
Bemessungsstrom bei 40 °C	4 A
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

Mechanische Eigenschaften

Stecker

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Kontakt Ventilstecker	CuSn
Kontaktoberfläche Ventilstecker	Sn
Kontakteinsatz Ventilstecker	PA 66
Gehäuse Ventilstecker	TPU
Dichtung	TPU (Dichtung angespritzt)
Anzugsdrehmoment	0,6 Nm (Ventilsteckverbinder)

Ersteller: ERTC1/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB22260588DE Version: 05	Seite 1 von 3
--	---------------------------------------	---------------

22260588

DATENBLATTGültig ab:
18.11.2019


AB-C3-2,0PUR-CI-1L-S

**LAPP****Leitung**


Kabelaufbau	3x AWG20/28
Aderdurchmesser inkl. Isolierung	1,5 mm ± 0,05 mm (Signalleitung)
Kabelaußendurchmesser	4,5 mm ± 0,2 mm
Aderfarbe	schwarz 1, schwarz 2, grün/gelb
Mantelfarbe	schwarzgrau RAL 7021
Biegeradius	50 mm
Anzahl der Biegezyklen	15000000
Verfahrweg	0,9 m
Verfahrgeschwindigkeit	5 m/s
Beschleunigung	30 m/s ²
Außenmantel, Material	PUR
Aderisolation, Material	PP
Flammwidrigkeit	nach DIN VDE 0482
Halogenfreiheit	nach DIN EN 50265-2-1 nach DIN VDE 0472 Teil 815

Technische Zeichnungen

Kabelquerschnitt




Schemazeichnung




Polbild Ventilstecker, Bauform CI

Maßzeichnung



Ventilstecker, Bauform CI

Schemazeichnung



Polbild Ventilstecker, Bauform CI


22260588

DATENBLATTGültig ab:
18.11.2019

AB-C3-2,0PUR-CI-1L-S


**LAPP**

Schaltplan



Kontaktbelegung des Ventilsteckers

Maßzeichnung



Ventilstecker, Bauform CI

Anwendungsbereiche

Automatisierung, Maschinen- und Anlagenbau

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.