

22260651	DATENBLATT	 LAPP
Gültig ab: 17.09.2018	AB-C5-M12MS-PG9	

Beschreibung

Sensor/Aktor-Steckverbinder, gerader Stecker, 5-pol.,
M12, A-codiert, Schraubanschluss, Metallrändel,
Kabelverschraubung Pg9



Allgemeine Kennwerte

Umgebungstemperatur	-40 bis +85°C
Schutzart	IP 67
Polzahl	5
Außendurchmesser, Kabel	6,0 – 8,0 mm
Anschlussart	Schraubanschluss
Anschlussquerschnitt, AWG	24 - 18
Anschlussquerschnitt, mm ²	0,25 – 0,75
Steckzyklen	≥ 100

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung	60 V
Durchgangswiderstand	≤ 8 mΩ
Isolationswiderstand	≥ 10 TΩ
Spannungsfestigkeit, Kontakt-Kontakt	≥ 1,0 kV
Spannungsfestigkeit, Kontakt-Gehäuse	≥ 1,0 kV
Bemessungsstrom	4 A
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3

Werkstoffe


Kontaktträger	PA
Kontaktträger, Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Kontakte, Grundmaterial	CuZn
Kontakte, Oberfläche	CuSnZn
Rändel	Zinkdruckguss, vernickelt
Griffkörper	PA
Dichtung	NBR / FKM

Normen


Produktnorm	M12-Stecker nach DIN EN 61076-2-101
-------------	-------------------------------------

Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB22260651DE Version: 04	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------


Technische Zeichnungen



Polabbildung



Montageanleitung



Anwendungsgebiete

Automatisierung, Maschinen- und Anlagenbau

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.