

KERN TGC 150-2S05

Flache Taschenwaage mit großer Edelstahl-Wägeplatte und praktischer Taraschale



Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-127
Justage auf Aufstellungsort:	961-247

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Taschenwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	100 x 130 x 16,5 mm
Bruttogewicht:	306 g
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	750 g
UN-Nummer (Gefahrgut):	3091
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	100 x 130 x 18 mm
Gehäusematerial:	Kunststoff
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (d):	81

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	10 mg
Anwärmzeit:	30 min
Auflösung:	15000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	300 mg
Einschwingzeit unter Laborbedingungen	2 s

Empfohlenes Justiergewicht:	50 g (M2); 100 g (M2)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	300 mg
Präzision (von [Max]):	0,200 %
Reproduzierbarkeit:	200 mg
Tarierbereich:	150 g
Wägebereich [Max]:	150 g
Wägeeinheiten:	ct dwt g gn oz ozt
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	1,200 cm
----------------------	----------

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	90 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	0 °C

Energieversorgung

Batterie:	2xCR2032
Batterie-Betriebsdauer:	33 h