


KERN CS50-3P1

4-Leiter-âSâMesszellen fr Kraft- und Massemessung

KERN[®]



Messsystem

Auflsung Wâzelle â eichfâhig:	3000 e
Kombinierter Fehler:	0,020 %
Nennkennwert:	2
Wâbereich [Max]:	50 kg
Wâzellen-Verbindung:	4-Leiter
Y-Wert:	10000

Kategorie

Marke:	Sauter
--------	--------

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	185 x 155 x 60 mm
---------------------------------	-------------------

Bruttogewicht:	685 g
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	580 g
Versandart:	Paketsdienst

Bauform

Abmessungen (BxTxH):	50,8 x 76,2 x 14,5 mm
Kabellânge:	3 m

Piktogramme

STANDARD

