

MP-78

METAPACE MP-78

Zuverlässiger 1D-/2D-Barcodescanner
für mehr Mobilität

Technische Spezifikationen

SCANNER EIGENSCHAFTEN

Typ	2D Imager
Lichtquelle	Zielmuster: gelbe lineare 624-nm-LED
Beleuchtung	Zwei rote 645-nm-Super-LED
Bewegungstoleranz	Bis zu 130mm/Sek. bei UPC
Druckkontrast	Min. 25 % Reflexionsunterschied
Scanwinkel	Drehung: 0–360°; Neigung: ± 65°; Schwenken: ± 65°
Lesbare Codes	Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, 2/5i, Koreanisch 3/5, GS1 DataBar, Base 32 (italienischer Pharma- code), PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR-Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), Postcodes

ELEKTRONIK

Stromversorgung	2.400-mAh-Lithium-Ionen-Akku; Betriebsdauer: 100 Stunden
-----------------	---

SCHNITTSTELLEN

I/F Ports	USB, RS232, Tastaturweiche, TGCS (IBM) 46XX über RS485; Bluetooth
-----------	--

BESONDERHEITEN

Sturzfestigkeit	Beständig gegen mehrfache Stürze aus 1,5 m Höhe auf Beton
IP Schutzklasse	IP42

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	0°C bis 50°C
Lagertemperatur	-40°C bis 70°C
Luftfeuchtigkeit	5% bis 95% relative Feuchte, nicht kondensierend

GEHÄUSE

Abmessung (H x B x T)	17,5 x 6,6 x 9,9 cm Präsentationsstation: 7,1 x 9,4 x 12,2 cm
Gewicht	214 g; Präsentationsstation: 151 g
Farbe	Grauschwarz

GARANTIE

Dauer	36 Monate
-------	-----------

Highlights

- + Bluetooth-Area-Imager für 1D-/2D-Barcodes
- + Zuverlässige Verbindung bei bis zu 10m Reichweite
- + Bis zu 100.000 Scans mit einer Akkuladung (14 Stunden Betrieb)
- + Über 90 internationale vorinstallierte Tastaturlayouts
- + Unterstützt einfache Remoteverwaltung



AUSPACKEN
UND LOSLEGEN