

ZI-STE1200IV // Stromerzeuger



Highlights

- **INVERTER Technologie** – für sensible Geräte (Computer, etc.)
- hervorragend geeignet für den Gartenbereich sowie Freizeit- und Campingaktivitäten
- inkl. Tragegriff und GummifüÙe
- geschlossener Corpus
- bequemer Transport durch geringes Eigengewicht
- einfache Bedienung



ZI-STE1200IV // Stromerzeuger



Technische Details

Motortyp	1-Zylinder 4-Takt OHV Motor
Kraftstoff	ROZ95
Drehzahl in min-1	4000-5200
Steckdose	1x 230V 50Hz
Laufleistung in h	5.7
Schall-Druckpegel in dB(A)	74
Nettogewicht in kg	12
Verpackungslänge in mm	505
EAN Code	9120039232256

Tank-Kapazität in l	4.2
Starter	Seilzug
max. Leistung in W	1100 (S2 5min)
Generatordauerleistung in W	1000
Schall-Leistungspegel in dB(A)	95
Bruttogewicht in kg	13,500
Verpackungsbreite in mm	280
Verpackungshöhe in mm	420