

Lieferant	Artikelbezeichnung	Artikelnr./EAN	Garantie	
T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH Siemensstr. 17 74915 Waibstadt Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25 www.tip-pumpen.de	Gartenpumpe GPK 3600	30147	24 Monate	
		4011458301478		
	Masterbox Informationen			
	Verpackungsmaß in cm			Gewicht (kg)
	Breite	Tiefe	Höhe	brutto
-	-	-	-	
Artikel Informationen				
Verpackungsmaß in cm			Gewicht (kg)	
Breite	Tiefe	Höhe	net. / brut.	
39,2	19,3	26,3	5,8 / 6,9	
VK-Einheit				
1				

Gartenpumpe GPK 3600	Menge / Palette:	
	Menge / LKW:	

Kurzbeschreibung:

Sehr leichte, mobile und flexibel einsetzbare Gartenpumpe mit Kunststoffpumpengehäuse und Ein-/Ausschalter. Für das Fördern von klarem Wasser. Zum Befüllen und Entleeren von Wassertanks u.ä.. Durch den hohen Wirkungsgrad ist dieses Gerät auch gut geeignet zum Betrieb von Beregnern.
Wartungsfreier Kondensatormotor mit Thermoüberlastschutz. Gleitringdichtung aus Keramik/Karbon; Motorwelle aus Edelstahl. Das Pumpengehäuse besteht aus schlagfestem Kunststoff, die Hydraulikeinheit aus Noryl.

Technische Daten:

Motor:	650 Watt
Förderhöhe / Druck max.:	40 m / 4,0 bar
Fördermenge max.:	60 l/min / 3.600 l/h
Ansaughöhe max.:	9 m
Pumpengehäuse:	Kunststoff, schlagfest
Druckanschluss:	33,25 mm (1" AG)
Sauganschluss:	33,25 mm (1" AG)
Temperatur max. medium:	35 °C
Anschlusskabel:	1,5 m / H07RN-F
Anzahl Beregner max.:	2



Prüfzeichen:

