

Lieferant	Artikelbezeichnung	Artikelnr./GTIN	Garantie	
T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH Siemensstr. 17 74915 Waibstadt Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25 www.tip-pumpen.de	Hauswasserwerk HWW K-1000/50 Plus	30189	24 Monate	
		4011458301898		
	Masterbox Informationen			
	Verpackungsmaß in cm			Gewicht (kg)
	Breite	Tiefe	Höhe	brutto
-	-	-	-	
Artikel Informationen				
Verpackungsmaß in cm			Gewicht (kg)	
Breite	Tiefe	Höhe	net. / brut.	
59,0	43,2	66,5	15,2 / 17,9	
VPE (Stk.)				
1				

Hauswasserwerk HWW K-1000/50 Plus	Menge / Palette:	
	Menge / LKW:	

Kurzbeschreibung:

Dieses leistungsfähige Hauswasserwerk verfügt über eine selbstansaugende, durchzugskräftige Jet-Pumpe mit hochwertigem Kunststoffpumpengehäuse. Hohe Effizienz und geringe Einschalthäufigkeit durch 50 l Druckkessel aus Stahl. Die Hydraulikeinheit besteht aus Noryl, der wartungsfreie Kondensatormotor ist mit einem thermischen Überlastschutz ausgestattet. Die Druckschaltung ist installationsfertig auf 1,6 bar Einschalt- und 3 bar Abschaltdruck voreingestellt und kann den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Das Hauswasserwerk ist mit einer hochwertigen EPDM-Membrane ausgestattet. Anwendungsgebiete sind: Automatische Hauswasserversorgung aus Brunnen und Zisternen, Gartenbewässerung sowie automatische Beregnung.

Technische Daten:

Motor:	800 Watt
Förderhöhe / Druck max.:	46 m / 4,6 bar
Fördermenge max.:	58 l/min / 3.500 l/h
Ansaughöhe max.:	9 m
Pumpengehäuse:	Kunststoff
Druckkessel / Volumen:	Stahl / 50 l
Druckanschluss:	33,25 mm (1" AG)
Sauganschluss:	33,25 mm (1" AG)
Temperatur max. medium:	35 °C
Anschlusskabel:	1,5 m / H05RN-F
Anzahl Beregner max.:	3



Prüfzeichen:

