



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Akku-Bohrschrauber

PRO GSR 12V-35



Der Bohrschrauber mit der höchsten Leistung und der größten Kompaktheit im 12-Volt-Segment

Die wichtigsten Daten

Drehmoment (weich/hart/max.)	20/35/- Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 460 / 0 – 1.750 min ⁻¹
Akkuspannung	12,0 V

Bestellnummer 0 601 9H8 001

Technische Daten

Technische Daten

Drehmoment (weich/hart/max.)	20/35/- Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 460 / 0 – 1.750 min ⁻¹
Akkutyp	Lithium-Ionen
Bohrfutterspannbereich, min./max.	10 mm
Akkuspannung	12,0 V
Gewicht exkl. Akku	0,75 kg
Drehmomentstufen	20+1
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	360 x 444 x 122 mm

Geräusch-/Vibrationsinformation

Bohren in Metall

Schwingungsemissionswert ah	2,5 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²

Schrauben

Schwingungsemissionswert ah	2,5 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²

**BOSCH**


Technik fürs Leben

Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Bestes Verhältnis zwischen Leistung und Größe: 35 Nm hartes Drehmoment, 0–1.750 min⁻¹, 154 mm Kopflänge
- Bürstenloser Motor in Verbindung mit elektronischem Motorschutz verhindert Überlastung und sorgt für eine längere Lebensdauer des Werkzeugs
- Kompaktes Design ermöglicht optimale Handhabung, insbesondere beim Arbeiten über Kopf oder an engen Stellen



Weitere Informationen zu den Abweichungen unter folgendem Link: <https://www.bosch-professional.com/de/de/wac/>

