

## APG 10 L (785 810)

- Hervorragende Passform durch speziellen Handschuhschnitt
- Gute Feinfühligkeit durch weiches Leder an der Handschuhinnenseite
- Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktiven Materialien



Abbildung unverbindlich

| Typ                                            | APG 10 L                                                                          |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Art.-Nr.                                       | 785 810                                                                           |
| Direkte Einwirkenergie ( $E_{io}$ )            | (Klasse 2 / 7 kA, 500 ms) 423 kJ / m <sup>2</sup>                                 |
| Erweiterte direkte Einwirkenergie ( $E_{io}$ ) | (Klasse 2*) 1050 ... 1390 kJ / m <sup>2</sup>                                     |
| Lichtbogenenergie ( $W_{arc}$ )                | 318 kJ                                                                            |
| ATPV-Wert                                      | 32,8 cal / cm <sup>2</sup>                                                        |
| Gesamtlänge                                    | 450 mm                                                                            |
| Stulpenlänge                                   | 230 mm                                                                            |
| Größe (International)                          | 10 (XL)                                                                           |
| Material Handschuhinnenfläche                  | Rindvollleder silikonisiert                                                       |
| Material Handschuhrücken                       | Interlock-Strickware 100% Kevlar®                                                 |
| Material Nähfaden                              | Kevlar®                                                                           |
| Norm                                           | Box-Test nach IEC 61482-1-2, ATPV-Test nach IEC 61482-1-1, DIN EN 388, DIN EN 407 |
| Gewicht                                        | 290 g/Pa                                                                          |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)         | 42032910                                                                          |
| GTIN (EAN)                                     | 4013364242302                                                                     |
| VPE                                            | 1 Pa                                                                              |

\*) In Anlehnung an IEC 61482-1-2 wurde der Abstand des Prüflings von 300 mm auf 150 mm verringert.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.