



- 
 Hohe Genauigkeit
- 
 6-fache Vergrößerung
- 
 Reichweite 5-600m
- 
 Superleicht
- 
 Nebelfunktion

- Schnell einsatzbereit dank induktiver Ladestation
- Geeignet zum Bogenschießen und Jagen
- Klein, handlich und immer griffbereit
- Lithium-Polymer-Akku gewährleistet eine langlebige und zuverlässige Energieversorgung
- Nebelfunktion verbessert die Messgenauigkeit unter schlechten Sichtverhältnissen
- Großes Sehfeld von 7,2° ermöglicht es dem Anwender, einen breiten Bereich des Geländes im Blick zu behalten

- 
 Tempomessung
- 
 Einstellbare Messeinheit


 Laserklasse 1

Laser Entfernungsmitter mit induktiver Ladestation



Leichtes Gehäuse

Durch die kleinen Maße von nur 102x34x71 mm und einem Leergewicht von ca. 100g, ist der Laser-Entfernungsmitter kompakt und handlich.

Induktives Laden

Induktives Laden ermöglicht kabelloses Aufladen und minimiert so die Abnutzung von Verbindungssteckern und es wird Kabelsalat vermieden.

Vertikale Höhenmessung

Um den Abstand zwischen zwei vertikal übereinander liegenden Punkten zu bestimmen, kann die vertikale Höhenmessung verwendet werden.

Horizontaldistanzmaß

Das Horizontaldistanzmaß dient zur Messung des Abstandes zweier Punkte, auf derselben horizontalen Ebene. Dies hilft Jägern, Schussdistanzen präzise für effektive Treffer zu bestimmen.

Geschwindigkeit

Es ist möglich, Geschwindigkeiten von bis zu 300 km/h zu messen, ideal für alle Anwendungen, die eine hohe Genauigkeit erfordern.

Hohe Reichweite

Der Messbereich erstreckt sich von 5 bis 600m. Die Messeinheit ist dabei frei einstellbar. Durch die 6-fache Vergrößerung kann man auch auf weite Ferne messen.

Technische Daten:



- Akku: Lithium Polymer (CR2, 3V)
- Genauigkeit bis 200m +/- 0,5 m, Genauigkeit ab 200m +/- 1m
- Geschwindigkeit messbar bis 300 km/h
- Nebel-Funktion, Vertikale Höhenmessung, Horizontaldistanzmaß
- Messeinheiten: Meter/Farß
- 6-fache Vergrößerung, 21 mm Objektiv
- Sehfeld: 7,2°, Okular: 16mm
- Messbereich: 5-600 m
- Maße LaBxH = ca. 10,2 x 3,4x7,1 cm
- Superleicht nur 100g
- Schutzart: IPX 4 Spritzwasser geschützt



Laser Entfernungsmitter mit Geschwindigkeitsmessung

1. Modus-Knopf
2. Power-Knopf
3. Einstellbares Okular
4. Induktive Ladestation
5. Anzeigelampe
6. micro-USB Anschluss
7. Objektiv-Linse
8. Laser-Empfangslinse
9. Linse des Laserstrahlers



Grünes Licht: Gerät hat
Grünes Licht blinkt: Gerät vollgeladen

Inhalt des Pakets:

- Tragtasche
- Induktive Ladestation zum kabellosen Laden
- micro-USB Kabel für Ladestation
- Bedienungsanleitung

