

DE | LWT-100

Leitfähigkeits-Messgerät

Fest verbundene Graphit 2-Pol Messzelle Wasserdicht Präzise und schnell



Inhaltsverzeichnis

1	Gesetzliche Adresse des Herstellers	4
2	Über diese Dokumentation	5
2.1	Vorwort	5
2.2	Zweck des Dokuments	5
2.3	Inhaltliche Richtigkeit und Korrektheit	5
2.4	Aufbau dieser Dokumentation	5
2.5	Weiterführende Informationen	6
3	Sicherheit	7
3.1	Erläuterung der Sicherheitssymbole	7
3.2	Vorhersehbare Fehlanwendungen	
3.3	Sicherheitshinweise	
3.4	Bestimmungsgemäße Verwendung	
3.5	Qualifiziertes Personal	8
4	Beschreibung	
4.1	Lieferumfang	
4.2	Funktionsbeschreibung	9
5	Produkt auf einen Blick	10
5.1	Das LWT-100	10
5.2	Anzeigeelemente	10
5.3	Bedienelemente	10
6	Grundlagen zur Messung	12
6.1	Leitfähigkeitsgrundlagen	12
6.2	Leitfähigkeitsmessung	
6.3	Filtrattrockenrückstand / TDS Messung	
6.4	Salzgehalts- / Salinitätsmessung	
6.5	Elektroden / Messzelle	
6.5.1	Aufbau und Auswahl	
6.5.2	Kalibrieren / Justieren der Messzelle	
6.6	Temperaturkompensation	
6.6.1	Temperaturkompensation NLF nach EN 27888	14
7	Wartung	
7.1	Betriebs- und Wartungshinweise	
7.2	Batterie	
7.2.1	Batterieanzeige	
7.2.2	Batteriewechsel	15
8	Bedienung	
8.1	Inbetriebnahme	
8.1.1	Erläuterung	
8.2	Konfiguration	
8.2.1	Erläuterung	
8.2.2	Aufruf des Konfigurationsmenüs	
8.2.3	Parameter des Konfigurationsmenüs konfigurieren	
8.2.4	Justieren des Messeinganges	
8.2.5	Parameter des Justagemenüs konfigurieren	20

9	Fehler- und Systemmeldungen	23
10	Entsorgung	24
11	Technische Daten	25
12	Service	26
12.1	Hersteller	26



1 Gesetzliche Adresse des Herstellers

Conrad Elecronic SE Klaus-Conrad-Str. 1

D-92240 Hirschau

http://www.conrad.com

WEEE-Reg. -Nr. DE 28001718

CE



2 Über diese Dokumentation

2.1 Vorwort

Lesen Sie dieses Dokument aufmerksam durch und machen Sie sich mit der Bedienung des Produktes vertraut, bevor Sie es einsetzen. Bewahren Sie dieses Dokument griff- oder lesebereit und am besten, in unmittelbarer Nähe des Produktes auf, damit Sie oder das Personal/die Anwender im Zweifelsfall jederzeit nachschlagen oder nachlesen können.

Das Produkt wurde nach dem heutigen Stand der Technik entwickelt und erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Alle entsprechenden Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

Inbetriebnahme, Betrieb, Wartung und Außerbetriebnahme dürfen nur von fachspezifisch qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Das Fachpersonal muss die Betriebsanleitung vor Beginn aller Arbeiten sorgfältig durchgelesen und verstanden haben.

2.2 Zweck des Dokuments

- Dieses Dokument beschreibt die Bedienung und Wartung des Produktes.
- Gibt wichtige Hinweise für einen sicherheitsgerechten und effizienten Umgang mit dem Produkt.
- Neben der Kurzanleitung mit allen relevanten rechtlichen und sicherheitstechnischen Inhalten in gedruckter Form, dient dieses Dokument als detailliertes Nachschlagewerk zum Produkt.

2.3 Inhaltliche Richtigkeit und Korrektheit

Dieses Dokument wurde Inhaltlich auf Richtigkeit und Korrektheit geprüft und unterliegt einem kontinuierlichen Korrektur- und Wartungsprozess. Dies schließt eventuelle Fehler nicht aus. Sollten Sie dennoch Fehler feststellen oder Verbesserungsvorschläge haben, informieren Sie uns bitte umgehend über die genannten Kontaktinformationen, um dieses Dokument immer benutzerfreundlicher gestalten zu können.

2.4 Aufbau dieser Dokumentation

Beschreibung

Zu Beginn wird in der Beschreibung das jeweilige Kapitel erläutert.

Voraussetzung

Anschließend werden alle für den Handlungsschritt erforderlichen Voraussetzungen aufgeführt.

Handlungsanweisung

Vom Personal / Anwender auszuführende Tätigkeiten sind als nummerierte Handlungsanweisungen dargestellt. Halten Sie die Reihenfolge der vorgegebenen Handlungsanweisungen ein.

Darstellung

Zeigt eine bildliche Handlungsanweisung oder eine Konfiguration des Produktes.

B-H87.0.01.DB114-1.0 5 / 26



Formel

In einigen Handlungsanleitungen dient eine Formel zum allgemeinen Verständnis einer Konfiguration, Programmierung oder einer Einstellung des Produktes.

Handlungsergebnis

Resultat, Folge oder Wirkung einer Handlungsanweisung.

Hervorhebungen

Um die Lesbarkeit und Übersicht zu vereinfachen, sind verschiedene Absätze / Informationen hervorgehoben.

- 1234 Anzeigeelemente
- Mechanische Bedienelemente
- Produktfunktionen
- Produktbeschriftungen
- Querverweis [S. 5]
- Fußnoten

2.5 Weiterführende Informationen

Softwarestand des Produktes:

- Ab V1.3

Die genaue Produktbezeichnung entnehmen Sie bitte dem Typenschild auf der Rückseite des Produktes.



HINWEIS

Informationen zum Softwarestand erhalten Sie, indem Sie beim Einschalten des Produkts die Eintaste für länger als 5 Sekunden gedrückt halten. In der Hauptanzeige wird die Serie, in der Nebenanzeige der Softwarestand des Produkts angezeigt.



3 Sicherheit

3.1 Erläuterung der Sicherheitssymbole



GEFAHR

Symbol warnt vor unmittelbar drohender Gefahr, Tod, schweren Körperverletzungen bzw. schweren Sachschäden bei Nichtbeachtung.



VORSICHT

Symbol warnt vor möglichen Gefahren oder schädlichen Situationen, die bei Nichtbeachtung Schäden am Gerät bzw. an der Umwelt hervorrufen.



HINWEIS

Symbol weist auf Vorgänge hin, die bei Nichtbeachtung einen indirekten Einfluss auf den Betrieb haben oder eine nicht vorhergesehene Reaktion auslösen können.

3.2 Vorhersehbare Fehlanwendungen

Die einwandfreie Funktion und Betriebssicherheit des Produktes kann nur gewährleistet werden, wenn bei der Benutzung die allgemein üblichen Sicherheitsvorkehrungen sowie die gerätespezifischen Sicherheitshinweise dieses Dokumentes beachtet werden.

Wird einer dieser Hinweise nicht beachtet, so kann dies zu Verletzungen oder zum Tod von Personen sowie zu materiellen Schäden führen.



GEFAHR

Falscher Einsatzbereich!

Um ein Fehlverhalten des Produktes, die Verletzung von Personen oder materielle Schäden vorzubeugen, ist das Produkt ausschließlich zum Gebrauch wie unter Kapitel Beschreibung [S. 9] in der Betriebsanleitung angegeben konzipiert.

- Nicht in Sicherheits- / Notaus-Einrichtungen verwenden!
- Das Produkt ist nicht für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet!
- Das Produkt darf nicht für diagnostische oder sonstige medizinische Zwecke am Patienten verwendet werden!
- Das Produkt ist nicht für direkten Kontakt mit Lebensmitteln ausgelegt. Bei der Messung in Lebensmitteln sind Proben zu nehmen, die nach der Messung verworfen werden!

3.3 Sicherheitshinweise

Dieses Produkt ist gemäß den Sicherheitsbestimmungen für elektronische Messgeräte gebaut und geprüft.

B-H87.0.01.DB114-1.0 7 / 26

3 | Sicherheit LWT-100





VORSICHT

Fehlverhalten!

Wenn anzunehmen ist, dass das Produkt nicht mehr gefahrlos betrieben werden kann, so ist es außer Betrieb zu setzen und vor einer weiteren Inbetriebnahme durch Kennzeichnung zu sichern. Die Sicherheit des Benutzers kann durch das Gerät beeinträchtigt sein, wenn es z.B. sichtbare Schäden aufweist, nicht mehr wie vorgeschrieben arbeitet oder längere Zeit unter ungeeigneten Bedingungen gelagert wurde.

- Sichtkontrolle!
- Im Zweifelsfall das Produkt zur Reparatur oder Wartung an den Hersteller schicken!



HINWEIS

Bei Lagerung des Produktes über 50 °C sowie nicht Benutzen für längere Zeit, müssen die Batterien entnommen werden. Dadurch wird ein Auslaufen der Batterien vermieden.



HINWEIS

Dieses Produkt gehört nicht in Kinderhände!

Sehen Sie dazu auch

Technische Daten [▶ 25]

3.4 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist für die Messung von Leitfähigkeit in Flüssigkeiten ausgelegt. Die Messzelle ist fest verbunden.

Siehe Technische Daten [S. 25].

3.5 Qualifiziertes Personal

Zur Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung muss das betroffene Personal einen ausreichenden Wissensstand zum Messverfahren und der Bedeutung der Messwerte haben, dazu leistet dieses Dokument einen wertvollen Beitrag. Die Anweisungen in diesem Dokument müssen verstanden, beachtet und befolgt werden.

Damit aus der Interpretation der Messwerte in der konkreten Anwendung keine Risiken entstehen, muss der Anwender im Zweifelsfall weiterführende Sachkenntnisse haben - für Schäden/Gefahren aufgrund einer Fehlinterpretation wegen ungenügender Sachkenntnis haftet der Anwender.



4 Beschreibung

4.1 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit Ihres Produktes nach dem Öffnen der Verpackung. Sie sollten folgende Komponenten vorfinden:

- Kurzanleitung
- Handmessgerät, betriebsbereit inklusive Batterien
- Fest angeschlossene Leitfähigkeits-Messzelle

4.2 Funktionsbeschreibung

Das Produkt bietet Präzision, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit in einem kompakten ergonomischen Gehäuse. Es überzeugt darüber hinaus durch die staub- und wassergeschütze Ausführung nach IP 65/67 sowie der beleuchteten 3 zeiligen Anzeige, welche per Knopfdruck auch eine Überkopfanzeige bietet. Mit den Bedienelementen lässt sich das Produkt einschalten, ausschalten, konfigurieren, sowie die Messwerte und Parameter einstellen, verstellen und halten. Das Produkt ist fest mit einer universell einsetzbaren 2-Pol Graphit-Leitfähigkeitsmesszelle zur Messung im Bereich von 0 $\mu\text{S}/\text{cm}$ bis 100,0 mS/cm ausgestattet. Zusätzlich zur Leitfähigkeit können Salinität und TDS bestimmt werden.

B-H87.0.01.DB114-1.0 9 / 26



5 Produkt auf einen Blick

5.1 Das LWT-100







LWT-100

5.2 Anzeigeelemente

LCD Anzeige

Anzeige

Batterieanzeige Bewertung des Batteriezustandes

Einheitenanzeige Anzeige der Einheiten gegebenenfalls mit Instabil-

LWT-100

symbol oder Art des Modus Min/Max/Hold

Hauptanzeige Messwert des aktuellen Leitfähigkeit Wertes oder

Wert für Min/Max/Hold

Wert in der Hauptanzeige. Gegebenenfalls im Wechsel mit der verwendeten Temperaturkompen-

sation.



HINWEIS

In der Einheitenanzeige wird an erster Stelle ein rotierendes Kreissegment dargestellt solange der Messwert unstabil ist, wenn die Stelle nicht durch die Einheitenanzeige belegt wird.

5.3 Bedienelemente



Ein / Aus Taste

Kurz drücken Das Produkt einschalten

Beleuchtung aktivieren / deaktivieren

Lang drücken Das Produkt ausschalten

Änderungen in einem Menü verwerfen





Auf / Ab Taste

Kurz drücken Anzeige des Min-/Max- Wertes

Wert des ausgewählten Parameters ändern

Lang drücken Zurücksetzen des Min-/Max- Wertes auf aktuellen

Messwert

Beide gleichzeitig Anzeige drehen, Überkopfanzeige



Funktionstaste

Kurz drücken Messwert einfrieren

Rückkehr zur Messwertanzeige Nächsten Parameter aufrufen

Lang drücken 2s Menü aufrufen, eingefrorener Messwert wird ange-

zeigt

Menü beenden, Änderungen werden gespeichert

B-H87.0.01.DB114-1.0 11 / 26

Formel



6 Grundlagen zur Messung

6.1 Leitfähigkeitsgrundlagen

Leitfähigkeit y

Die Leitfähigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, elektrischen Strom zu leiten. Sie ist ebenfalls der Kehrwert des spezifischen Widerstandes. Hingegen der Leitwert ist der Kehrwert des gemessenen Widerstandes R.

 $\gamma = I/(R*A)$

I = Länge des Materials

A = Querschnitt

R = Gemessener Widerstand

Einheit [y] = Siemens / Meter = S / m

Üblicherweise werden bei Flüssigkeiten die Werte in μS / cm oder in mS / cm angegeben.

6.2 Leitfähigkeitsmessung

Die Leitfähigkeitsmessung ist eine vergleichsweise unkomplizierte Messung. Die Standardelektroden sind bei sachgemäßer Verwendung über lange Zeit stabil, und können über die Steigungskorrektur abgeglichen werden.

Bereich 1 2 3

0 bis 2000 μ S/cm 0,00 bis 20,00 mS/ 0 bis 200 mS/cm

cm

Durch die automatische Bereichswahl wird automatisch der Bereich mit der besten Auflösung gewählt.

6.3 Filtrattrockenrückstand / TDS Messung

Mit der total dissolved solide Messung, kurz TDS-Messung, wird anhand der Leitfähigkeit und eines Umrechnungsfaktors CtdS der Filtrattrockenrückstand welcher auch Abdampfrückstand genannt wird bestimmt. Gut geeignet um einfache Konzentrationsmessungen von z.B. Salzlösungen durchzuführen. Die Anzeige erfolgt in mg/l

Bereich

0 bis 2000 mg/l

Anzeigewert TDS = Leitfähigkeit [in μ s/cm, nLF-Temperaturkompensation auf 25°C] * CtdS Menüeingabe

Bei der Auswahl TDS wird die benötigte Temperaurkompensation automatisch ausgewählt. Menü Einstellungen hinsichtlich der Temperaturkompensation werden ignoriert.

Näherungsweise gilt:

CtdS

0,50 Einwertige Salze mit 2 Ionenarten NaCl, KCl, und ähnliches0,50 Natürliche Wässer oder Oberflächenwässer, Trinkwasser

0,65 bis 0,70 Salzkonzentration von wässrigen Düngerlösungen





HINWEIS

Dies sind nur Anhaltswerte welche gut für Abschätzungen, aber für keine präzisen Messungen geeignet sind. Für präzise Messungen muss der Umrechnungsfaktor für die jeweilige Art der Lösung und den betrachteten Konzentrationsbereich ermittelt werden. Dies kann entweder mit Abgleich auf bekannte Vergleichslösungen oder durch tatsächliches Verdampfen einer bestimmten Menge der Flüssigkeit mit vermessener Leitfähigkeit und anschließendes Wiegen des Trockenrückstandes bewerkstelligt werden.

6.4 Salzgehalts- / Salinitätsmessung

In der Messart 5RL kann die Salinität, was der Salzgehalt von Meerwasser ist, bestimmt werden. Grundlage dafür ist die IOT, International Oceanographic Tables. Standardmeerwasser hat eine Salinität von 35 ‰, 35 g Salz pro 1 kg Meerwasser. Die Anzeige erfolgt in der Regel Einheitenlos in ‰ [g/kg]. Ebenso gebräuchlich ist die Bezeichnung PSU, Practical Salinity Unit, der Anzeigewert dafür ist identisch. Die Salinitätsmessung hat eine eigene Temperaturkompensation, d.h. die Temperatur wird bei der Anzeige berücksichtigt und hat einen großen Einfluss auf den Anzeigewert, etwaige Menüeinstellungen hinsichtlich der Temperaturkompensation werden ignoriert.



HINWEIS

Die Salzzusammensetzung der verschiedenen Meere ist nicht identisch. Je nach Ort, Wetter, Gezeiten usw. entstehen zum Teil erhebliche Abweichungen von den 35 ‰ nach IOT. Auch die Salzzusammensetzung kann Einfluss auf das Verhältnis der Salinitätsanzeige und der tatsächlich vorhandenen Salzmenge haben.


Für viele Salze in der Meerwasseraquaristik sind entsprechende Tabellen verfügbar. Salzgewicht zu Salinität nach IOT bzw. Leitfähigkeit. Unter Berücksichtigung dieser Tabellen können sehr präzise Salinitätsmessungen durchgeführt werden.

6.5 Elektroden / Messzelle

6.5.1 Aufbau und Auswahl

Grundsätzlich können zwei unterschiedliche Arten von Messzellen unterschieden werden: 2–Pol und 4-Pol Messzellen. Die Ansteuerung bzw. Auswertung erfolgt ähnlich, die 4 Pol Messzellen können durch das aufwändigere Messverfahren gut Polarisationseffekte und Verschmutzung bis zu einem gewissen Grad kompensieren.

Das Produkt ist mit einer fest verbundenen 2-Pol Messzelle ausgestattet.



2-Pol Messzelle

4-Pol Messzelle

B-H87.0.01.DB114-1.0 13 / 26



6.5.2 Kalibrieren / Justieren der Messzelle

Besonders bei rauem Einsatz und durch Alterungsprozesse verändert sich die Zellkonstante von Messzellen. Je nach Anwendung und Genauigkeitsanforderung wird eine regelmäßige Überprüfung der Gesamtgenauigkeit der Messkette Anzeigegerät + Messzelle empfohlen. Dafür stehen spezielle Prüf- und Kalibrierlösungen wie GKL 100, 101 oder 102 zur Verfügung. Bei normalen Einsatzbedingungen ist eine Halbjährliche Überprüfung empfehlenswert Justieren des Messeinganges [S. 20]. Eine Systemüberprüfung beim Hersteller empfiehlt sich im Zweifelsfalle ebenfalls, Kalibrierund Justageservice.

Sehen Sie dazu auch

6.6 Temperaturkompensation

Die Leitfähigkeit von wässrigen Lösungen ist abhängig von der Temperatur. Die Temperaturabhängigkeit ist stark von der Art der Lösung abhängig. Durch Temperatur-kompensation wird die Lösung auf eine einheitliche Bezugstemperatur zurückgerechnet, um sie temperaturunabhängig vergleichen zu können. Die übliche Bezugstemperatur dafür ist 25 °C.

6.6.1 Temperaturkompensation NLF nach EN 27888

Für die meisten Anwendungen Beispielsweise im Bereich der Fischzucht und der Messung von Oberflächenwasser und Trinkwasser ist die nichtlineare Temperatur-kompensation für natürliche Wässer nLF, nach EN 27888 ausreichend genau. Die übliche Bezugstemperatur ist 25 °C. Empfohlener Einsatzbereich der nLF- Kompensation: zwischen 60 μ S/cm und 1000 μ S/cm.



7 Wartung

7.1 Betriebs- und Wartungshinweise



HINWEIS

Produkt und Leitfähigkeitsmesszelle müssen pfleglich behandelt werden und gemäß den technischen Daten eingesetzt werden. Nicht werfen oder aufschlagen.



HINWEIS

Bei Lagerung des Produktes über 50 °C, sowie nicht Benutzen für längere Zeit müssen die Batterien entnommen werden. Dadurch wird ein Auslaufen der Batterien vermieden.

Das Gerät ist werksseitig auf die fest angeschlossene Leitfähigkeits-Messzelle abgeglichen. Hier kann die höchste Systemgenauigkeit erreicht werden. Bei dem Produkt kann falls gewünscht eine Steigungskorrektur durchgeführt werden um die Genauigkeit in einem engen Bereich weiter zu optimieren. Dies ist nur für den normalen Gebrauch nicht notwendig. Siehe Justieren des Messeinganges [S. 20].

7.2 Batterie

7.2.1 Batterieanzeige

Blinkt in der Batterieanzeige der leere Rahmen, so sind die Batterien verbraucht und müssen erneuert werden. Die Gerätefunktion ist jedoch noch für eine gewisse Zeit gewährleistet.

Erscheint in der Hauptanzeige der Anzeigetext bAL, so reicht die Batteriespannung für den Betrieb des Produktes nicht mehr aus. Die Batterie ist nun vollständig verbraucht.

7.2.2 Batteriewechsel



GEFAHR

Explosionsgefahr!

Das Verwenden von beschädigten oder ungeeigneten Batterien kann zur Erwärmung führen, wodurch die Batterien aufplatzen und im ungünstigsten Fall explodieren können!

Ausschließlich qualitativ hochwertige und geeignete Alkaline Batterien verwenden!



VORSICHT

Beschädigung!

Ein unterschiedlicher Ladezustand der Batterien kann zum Auslaufen und dadurch zur Beschädigung des Produktes führen.

- Neue, qualitativ hochwertige Batterien verwenden!
- Keine unterschiedlichen Typen von Batterien verwenden!
- Leere Batterien entnehmen und an dafür vorgesehenen Sammelstellen abgeben!

B-H87.0.01.DB114-1.0 15 / 26

7 | Wartung LWT-100





HINWEIS

Unnötiges Aufschrauben gefährdet u.a. die Wasserdichtigkeit des Produktes und ist daher zu vermeiden.



HINWEIS

Lesen Sie vor dem Batteriewechsel die nachfolgende Handlungsanweisung durch und befolgen Sie diese anschließend Schritt für Schritt. Bei nicht Beachtung kann dies zu Beschädigungen des Produktes oder zur Beeinträchtigung des Schutzes von Feuchtigkeit kommen.

Beschreibung Voraussetzungen Handlungsanweisung Um das wechseln der Batterie vorzunehmen, gehen Sie wie folgt vor.

- Das Produkt ist ausgeschaltet.
- 1. Die Kreuzschlitzschrauben herausschrauben und den Deckel abziehen.
- 2. Vorsichtig die beiden Mignon AA Batterien wechseln. Auf richtige Polarität achten! Die Batterien müssen ohne Kraftaufwand in die korrekte Lage eingeschoben werden können.
- 3. Der O-Ring muss unbeschädigt, sauber und in der vorgesehenen Vertiefung sein. Um die Montage zu erleichtern und Beschädigungen zu vermeiden kann dieser mit einem geeigneten Fett eingerieben werden.
- 4. Den Deckel gerade aufsetzen. Der O-Ring muss dabei in der vorgesehenen Vertiefung bleiben!
- 5. Die Kreuzschlitzschrauben festziehen.



Handlungsergebnis

Das Produkt ist nun wieder funktionsfähig.



8 Bedienung

8.1 Inbetriebnahme

8.1.1 Erläuterung

Beschreibung

Durch die *Ein-/ Austaste* wird das Produkt eingeschaltet, gegebenenfalls muss das Produkt noch konfiguriert werden. Siehe Konfiguration [▶ S. 17].

Voraussetzung

- Ausreichend volle Batterien sind in das Produkt eingelegt.

Handlungsanweisung

- Ein-/ Austaste drücken.

Handlungsergebnis

Es erscheinen Informationen bezüglich der Konfiguration des Produktes in der Anzeiae.

PoFF	Automatische Abschaltung	Automatische Abschaltung aktiv. Nach der eingestellten Zeit wird das Produkt abgeschaltet, wenn kein Tastendruck erfolgt ist
Ł.oF	Nullpunktkorrek- tur	Falls eine Nullpunktkorrektur des Temperaturfühlers vorgenommen wurde
E.SL	Steigungskorrek- tur	Falls eine Steigungskorrektur des Temperaturfühlers vorgenommen wurde
SCL	Steigungskorrek- tur	Falls eine Steigungskorrektur der Leitfähigkeits- Messzelle vorgenommen wurde

Das Produkt ist nun messbereit.



HINWEIS

Das Gerät ist ab Werk abgeglichen und sofort Messbereit. Offset- und Steigungskorrektur der Temperaturmessung sowie Steigungskorrektur der Leitfähigkeitsmessung können durchgeführt werden wenn genaue Referenzen zur Verfügung stehen. Dies ist nur in Ausnahmefällen erforderlich.

8.2 Konfiguration

8.2.1 Erläuterung

Die folgenden Handlungsschritte beschreiben, wie Sie das Produkt für Ihre Zwecke anpassen.



HINWEIS

Abhängig von der Produktausführung und Konfiguration, stehen verschiedene Konfigurationsparameter zur Verfügung. Diese können je nach Produktausführung und Konfiguration unterschiedlich sein.

8.2.2 Aufruf des Konfigurationsmenüs

Beschreibung

Um das Produkt konfigurieren zu können, müssen Sie zunächst das Menü *Konfiguration* aufrufen. Der Menüaufruf erfolgt wie in der Darstellung angegeben.

Voraussetzung Handlungsanweisung Drücken Sie die Funktionstaste für 2 Sekunden, um das Menü Konfiguration aufzurufen.

B-H87.0.01.DB114-1.0 17 / 26



- 2. In der Anzeige erscheint Loof. Lassen Sie die Funktionstaste los.
- 3. Durch jeweils kurzes Drücken der *Funktionstaste*, können Sie durch die Parameter blättern. Wählen Sie so den Parameter aus, den Sie konfigurieren möchten.
- 4. Wenn Sie den gewünschten Parameter gewählt haben, verändern Sie über die *Auftaste* sowie die *Abtaste* den Parameter auf den gewünschten Wert.
- 5. Nachdem das Menü *Konfiguration* komplett durchlaufen wurde, werden die Änderungen gespeichert. In der Anzeige erscheint 5Lor. Das Menü *Konfiguration* kann bei einem beliebigen Parameter verlassen werden, indem die *Funktionstaste* 2 Sekunden gedrückt wird. Die bis dahin erfolgten Änderungen werden gespeichert.

Darstellung

Menü aufrufen	Nächster Para- meter	Wert ändern	Änderungen speichern	Änderungen verwerfen
2s		Drücken: Einzelschritt	2s	2s
		Halten: Schnelle Änderung		

Handlungsergebnis

Nach dem letzten Parameter wird das Menü Konfiguration beendet.



HINWEIS

Wird das Produkt ausgeschaltet, ohne die Konfiguration zu speichern, so wird beim Neustart des Produktes der zuletzt gespeicherte Wert wiederhergestellt.

8.2.3 Parameter des Konfigurationsmenüs konfigurieren

Beschreibung

Die folgende Darstellung nennt die verfügbaren Parameter und verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten.

Voraussetzung

Menü Konfiguration ist aufgerufen. Siehe Aufruf des Konfigurationsmenüs
[S. 17].

Handlungsanweisung

- 1. Wählen Sie den gewünschten Parameter, den Sie konfigurieren möchten.
- 2. Stellen Sie im gewählten Parameter die gewünschte Konfiguration über die *Auftaste* sowie die *Abtaste* ein.
- 3. In der folgenden Darstellung sind die verfügbaren Konfigurationsmöglichkeiten pro Parameter aufgeführt.

Darstellung

Parameter	Werte	Bedeutung	
Input			
InP			
	Cond	Messgröße Leitfähigkeit	
	SAL	Messgröße Salzgehalt / Salinität	
	Łd5	Messgröße Filtrattrockenrückstand	
Faktor für TDS			
cŁd5			
	0.40 1.00	Umrechnungsfaktor zur TDS-Messung	



Temperaturk	ompensation	
Ecor		
	oFF	Leitfähigkeitsmessung nicht kompensieren
	nLF	Nichtlineare Funktion für natürliche Wässer nach EN 27888 (ISO 7888) Grund-, Oberflächen- oder Trinkwasser
Referenztem	peratur für Temper	aturkompensation
ErEF		
	25 °C	Bezugstemperatur 25 °C oder 77 °F
	20 °C	Bezugstemperatur 20 °C oder 68 °F
Abschaltzeit		
PoFF		
	oFF	Keine automatische Abschaltung
	15 30 60 IZO 240	Automatische Abschaltung nach ausgewählter Zeit in Minuten, wenn kein Tastendruck erfolgt
Hintergrundb	eleuchtung	
L, EE		
	oFF	Hintergrundbeleuchtung deaktiviert
	15 30 60 IZO 240	Automatische Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung nach ausgewählter Zeit in Sekunden, wenn kein Tastendruck erfolgt
	an	Keine Automatische Abschaltung der Hintergrund- beleuchtung
Temperature	inheit	
Uni E		
	° Ľ	Temperaturanzeige in °C
	°F	Temperaturanzeige in °F
Werkseinstel	lungen	
lnı E		
	no	Aktuelle Konfiguration verwenden
	YES	Produkt auf Werkseinstellungen zurücksetzen. In der Anzeige erscheint In EdanE

Handlungsergebnis

Der geänderte Wert wird gespeichert und das Menü *Konfiguration* wird beendet. In der Anzeige erscheint 5kar. Wenn notwendig, wird das Produkt automatisch neu gestartet, um die geänderten Werte zu übernehmen.



HINWEIS

Wird länger als 2 Minuten keine Taste gedrückt, wird die Konfiguration beendet. Alle bisherigen Änderungen werden nicht gespeichert. In der Anzeige erscheint *c.End.*

B-H87.0.01.DB114-1.0



8.2.4 Justieren des Messeinganges

Beschreibung

Mit der Nullpunktkorrektur und der Steigungskorrektur kann der Temperatureingang justiert werden. Wird eine Justierung vorgenommen, so ändern Sie die voreingestellten Werkseinstellungen. Dies wird beim Einschalten des Produktes mit dem Anzeigetext Ł.o.F., Ł.5L oder 5CL signalisiert. Die Standardeinstellungen des Nullpunktwertes sowie des Steigungswertes des Temperatureingangs ist 0.00. Die Standardeinstellung des Steigungswertes des Leitfähigkeitswertes ist 0.00. Es Signalisiert, dass keine Korrektur vorgenommen wird.

Um das Produkt justieren zu können, müssen Sie zunächst das Menü *Justage* aufrufen. Der Menüaufruf erfolgt wie in der Darstellung angegeben.

Voraussetzungen

- Ausreichend volle Batterien sind in das Produkt eingelegt.
- Das Produkt ist ausgeschaltet.
- Eiswasser, geregelte Präzisionswasserbäder oder ein Wasserbad mit Referenzmessung stehen als Referenz bereit.

Handlungsanweisung

- 1. Halten Sie die Abtaste, gedrückt.
- 2. Drücken Sie die *Ein-/ Austaste*, um das Produkt einzuschalten und das Menü *Konfiguration* aufzurufen. Lassen Sie die *Abtaste* los. Die Anzeige zeigt den ersten Parameter an.
- 3. Durch jeweils kurzes Drücken der *Funktionstaste*, können Sie durch die Parameter blättern. Wählen Sie so den Parameter aus, den Sie konfigurieren möchten.
- 4. Wenn Sie den gewünschten Parameter gewählt haben, verändern Sie über die *Auftaste* sowie der *Abtaste* den Parameter auf den gewünschten Wert.
- 5. Um den neuen Parameterwert zu speichern, drücken Sie die *Funktionstaste* länger als 1 Sekunde.

Darstellung

Menü aufrufen







Loslassen

Halten

Nach dem letzten Parameter wird das Menü Konfiguration beendet.



Handlungsergebnis

HINWEIS

Wird das Produkt ausgeschaltet, ohne die Konfiguration zu speichern, so wird beim Neustart des Produktes der zuletzt gespeicherte Wert wiederhergestellt.

8.2.5 Parameter des Justagemenüs konfigurieren

Beschreibung

Die folgende Darstellung nennt die verfügbaren Parameter und verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten.

Voraussetzungen

Menü *Justage* ist aufgerufen. Siehe Justieren des Messeinganges [▶ S. 20].

Handlungsanweisung

- 1. Wählen Sie den gewünschten Parameter, den Sie konfigurieren möchten.
- 2. Stellen Sie im gewählten Parameter die gewünschte Konfiguration über die *Auftaste* sowie die *Abtaste* ein.
- 3. In der folgenden Darstellung sind die verfügbaren Konfigurationsmöglichkeiten pro Parameter aufgeführt.

Darstellung

Parameter Werte Bedeutung



Nullpunktkorrektur

Ł.oF

תַחָם Keine Nullpunktkorrektur

-5.00 .. 5.00 Nullpunktkorrektur in °C bzw. bei °F -9,00 .. 9,00

Steigungskorrektur der Temperatur

E.SL

Company Compan

Steigungskorrektur für Leitfähigkeitswert

Ł.SL

Keine Steigungskorrektur

0,800 _ 1,200 Multiplikator für die Steigungskorrektur

Formel Nullpunktkorrektur:

Angezeigter Wert = gemessener Wert - Ł.oF

Steigungskorrektur °C:

Anzeige = (gemessener Wert – E.oF) * (1 + E.5L / 100)

Steigungskorrektur °F:

Anzeige = (gemessener Wert – 32 °F – E.oF) * (1 + E.5L / 100) + 32 °F

Steigungskorrektur γ:

Anzeige = gemessener Wert / Ł.5L

Berechnungsbeispiel

Temperatur

- Nullpunktkorrektur Ł.oF auf 0.00
- Steigungskorrektur Ł.5L auf 0.00
- Anzeigeeinheit ปกใน auf °C
- Anzeige in Eiswasser -0,2 °C
- Anzeige in Eiswasser Sollwert ŁoF = 0,0 °C
- Anzeige in Wasserbad 36,6 °C
- Anzeige in Wasserbad Sollwert Ł.5L = 37,0 °C
- Ł.oF = Anzeige Nullpunktkorrektur Sollwert Nullpunkt
- Ł.5L = (Sollwert Steigungskorrektur / (Anzeige Steigungskorrektur Ł.oF) 1) *100
- E.5L = (37.0 °C / (36.6 °C (-0.2)) -1) *100 = 0.54

Leitfähigkeit

- Steigungskorrektur 5EL auf I.DDD
- Temperaturkompensation Ecorr auf oFF
- Kontrolllösung GKL 100 als Referenz
- Anzeige in GKL 100 bei 25 °C Sollwert = 1413 μS/cm
- Anzeige = $1388 \mu S/cm$
- 5LL = Sollwert / Anzeigewert
- 5L = 1413 μ S/cm / 1388 μ S/cm = 1,018

B-H87.0.01.DB114-1.0 21 / 26

8 | Bedienung LWT-100





HINWEIS

Die genauesten Ergebnisse können erreicht werden, wenn die Kontrolllösung auf 25 °C temperiert wird. Bei Abweichenden Temperaturen muss der Tabellenwert der entsprechenden Temperatur al Sollwert verwendet werden.

Handlungsergebnis

Der geänderte Wert wird gespeichert und das Menü *Konfiguration* wird beendet.



HINWEIS

Wird das Produkt ausgeschaltet, ohne die Konfiguration zu speichern, so wird beim Neustart des Produktes der zuletzt gespeicherte Wert wiederhergestellt.



9 Fehler- und Systemmeldungen

Anzeige	Bedeutung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
	Bereichsumschaltung oder Messwert	Messzelle defekt Verunreinigungen oder Luftblasen	Einschwingvorgang der Regelung abwarten
	instabil Messwert weit au-		Liegt der Messwert im zu- lässigen Bereich
	ßerhalb des Mess- bereiches		Zur Reparatur einschicken
	Batterie verbraucht	Batterie verbraucht	Batterie ersetzen
ge, wirre Zei- chen oder	Systemfehler	Fehler im Produkt	Zur Reparatur einschicken
keine Reakti- on auf Tas- tendruck	Produkt defekt	Produkt defekt	
6AF	Batterie verbraucht	Batterie verbraucht	Batterie ersetzen
ErrJ	Messbereich ist überschritten	Messwert zu hoch	Liegt der Messwert über
		Messzelle defekt	dem zulässigen Bereich
			Messzelle prüfen
			Zur Reparatur einschicken
Err.2	Messbereich ist unterschritten	Messwert zu tief	Liegt der Messwert unter
		Messzelle defekt	dem zulässigen Bereich
			Messzelle prüfen
			Zur Reparatur einschicken
595 Err	Systemfehler	Fehler im Produkt	Produkt ein/aus schalten
			Batterien tauschen
			Zur Reparatur einschicken

B-H87.0.01.DB114-1.0 23 / 26

10 | Entsorgung LWT-100



10 Entsorgung



HINWEIS

Das Produkt darf nicht über die Restmülltonne entsorgt werden. Soll eine Entsorgung des Produktes stattfinden, so bringen Sie dieses zu einer kommunalen Sammelstelle, wo es gemäß den Anforderungen des Gefahrgutrechts sicher zum Entsorger transportiert wird. Andernfalls senden Sie dieses ausreichend frankiert an uns zurück. Wir übernehmen dann die sach- und fachgerechte sowie umweltschonende Entsorgung. Leere Batterien geben Sie bitte an den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab.



11 Technische Daten

Messbereich	Leitfähigkeit	0 2000 μS/cm	
		0,00 20,00 mS/cm	
		0,0 100,0 mS/cm	
	Spezifischer Wider-	-	
	stand		
	Salinität	0,0 50,0 g/kg	
	TDS	0 2000 mg/l	
	Temperatur	-5,0 +105,0 °C (23,0 +221,0 °F) – die Leitfähigkeitsmesszellen dürfen kurzzeitig bis 100 °C und dauerhaft bis 80 °C eingesetzt werden.	
Genauigkeit	Leitfähigkeit	± 0,5 % v. MW ± 0,5 % FS	
	Temperatur	± 0,3 °C	
Messzyklus		ca. 10 Messungen pro Sekunde	
		Aktualisierung der Anzeige ca. 2 mal pro Sekunde	
Display		3-zeiliges Segment-LCD, zusätzliche Symbole, beleuchtet (weiß, Leuchtdauer einstellbar)	
Zusätzliche Funl	ktionen	Min/Max/Hold	
Abgleich		Offset- und Steigungskorrektur Temperatur,	
		Steigungskorrektur Leitfähigkeit	
Gehäuse		bruchfestes ABS-Gehäuse	
	Schutzart	IP65 / IP67	
	Abmessungen L*B*H	108 * 54 * 28 mm ohne Messzelle bzw. Knickschutz	
	[mm] und Gewicht	180 g inkl. Batterie und Messzelle	
Arbeitsbedingun	gen	-20 bis 50 °C; 0 bis 95 % r.F. (kurzzeitig 100 % r.F.)	
Lagertemperatu	ſ	-20 bis 70 °C	
Stromver-sor-		2*AA-Batterie (im Lieferumfang)	
gung	Stromaufnahme/	ca. 2,2 mA, mit Beleuchtung ca. 3,5 mA	
	Batterielaufzeit	Laufzeit > 1000 Stunden mit Alkaline Batterien (ohne Hintergrundbeleuchtung)	
	Batterieanzeige	4 stufige Batteriezustandsanzeige,	
		Wechselhinweis bei verbrauchter Batterie: "BAT"	
Auto-Power-Off-	Funktion	falls aktiviert, schaltet sich das Gerät automatisch ab	
Richtlinien und N	Normen	Die Geräte entsprechen folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten:	
		2014/30/EU EMV Richtlinie	
		2011/65/EU RoHS	
		Angewandte harmonisierte Normen:	
		EN 61326-1:2013 Störaussendung: Klasse B Störfestigkeit nach Tabelle 2 Zusätzlicher Fehler: < 1 % FS	
		EN 50581:2012	
		Das Gerät ist für die mobile Anwendung bzw. für den statio- nären Betrieb im Rahmen der angegebenen Arbeitsbedingun- gen ohne weitere Einschränkung ausgelegt.	

B-H87.0.01.DB114-1.0 25 / 26

12 | Service LWT-100



12 Service

12.1 Hersteller

Wenn Sie einmal Fragen haben, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren:

Kontakt

VOLTCRAFT

Distributed by

Conrad Electronic SE

Klaus-Conrad-Str. 1 92240 Hirschau

Tel.: 09604 40 87 87 Fax: 0180 5 312110

kundenservice@conrad.de WEEE-Reg. –Nr. DE 28001718