




Warm Schrumpfschlauch aus PTFE - in Meterstücken

TFE4 - dünnwandig, nicht brennbar, Schrumpfrate 4:1



TYP	Ø Liefermaß min. (D)	Ø nach Schrumpfung max. (d)	Größe (imperial)	Wanddicke (WT)	Länge (L)	Farbe	Schrumpfrate	Werkzeuge	Art.-Nr.
TFE4-5/64	2,0	0,6	5/64 "	0,22	1,2 m	Transparent (CL)	4:1	30-32	339-00209
TFE4-1/8	3,2	0,9	1/8 "	0,25	1,2 m	Transparent (CL)	4:1	30-32	339-00329
TFE4-3/16	4,8	1,3	3/16 "	0,30	1,2 m	Transparent (CL)	4:1	30-32	339-00340
TFE4-1/4	6,4	1,6	1/4 "	0,30	1,2 m	Transparent (CL)	4:1	30-32	339-00649
TFE4-3/8	9,5	2,4	3/8 "	0,30	1,2 m	Transparent (CL)	4:1	30-32	339-00959
TFE4-1/2	12,7	3,7	1/2 "	0,38	1,2 m	Transparent (CL)	4:1	30-32	339-01279
TFE4-5/8	15,9	4,5	5/8 "	0,38	1,2 m	Transparent (CL)	4:1	30-32	339-01599
TFE4-3/4	19,1	5,7	3/4 "	0,38	1,2 m	Transparent (CL)	4:1	30-32	339-01909
TFE4-1	25,4	7,1	1 "	0,38	1,2 m	Transparent (CL)	4:1	30-32	339-02549
TFE4-1 1/4	31,8	8,8	1-1/4 "	0,38	1,2 m	Transparent (CL)	4:1	30-32	339-03189

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

Empfohlene Werkzeuge			
	30	31	32
	H5002	H5004	E4500
	568	568	567

Nähere Beschreibungen der Werkzeuge finden Sie im Kapitel Verarbeitungswerkzeuge.



Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.