



Wickelband - Weiches Polyestervliesband

HelaTape Protect 300



HelaTape Protect 300 bietet eine hohe Geräuschreduzierung und Abriebchutz.

Hauptmerkmale

- Weiches Polyester-Vlies-Klebeband
- Hohe Geräuschreduzierung und sehr hohe Abriebfestigkeit
- Klebstoff auf Basis von synthetischem Kautschuk bietet eine gute Wärme- und Medienbeständigkeit
- Hohe Temperaturstabilität von -40 °C bis +105 °C
- Das Material ist sehr flexibel und von Hand einreißbar
- Ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit und beständig gegen Verrottung

MATERIAL	Polyester (PET)
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C
Haftung auf Stahl	2 N/10 mm
Haftung auf Trägermaterial	2 N/10 mm
Reißdehnung	10 %
Reißfestigkeit	30 N/10 mm

HF ✓ RoHS ✓

Wickelband - Geräuschdämmendes Veloursband

HelaTape Protect 1500



HelaTape Protect 1500 ist extrem weich und bietet höchste Geräuschdämmung.

Hauptmerkmale

- Hochwertiges Polyamid-Velours-Klebeband
- Höchste Geräuschreduzierung und sehr hohe Abriebfestigkeit
- Acrylatklebstoff bietet eine sehr gute Wärme- und Medienbeständigkeit
- Hohe Temperaturstabilität von -40 °C bis +130 °C
- Material ist extrem weich und sehr flexibel
- Ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit, beständig gegen Verrottung

MATERIAL	Polyamid (PA)
Betriebstemperatur	-40 °C bis +130 °C
Haftung auf Stahl	2,5 N/10 mm
Haftung auf Trägermaterial	2 N/10 mm
Reißdehnung	50 %
Reißfestigkeit	100 N/10 mm

HF ✓ RoHS ✓

HelaTape Protect 300

TYP	Dicke (T)	Breite (W)	Länge (L)	Farbe	Art.-Nr.
HETAPE-PROTECT300	0,30	19,0	25,0 m	Schwarz (BK)	712-10001

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestimmungen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

HelaTape Protect 1500

TYP	Dicke (T)	Breite (W)	Länge (L)	Farbe	Art.-Nr.
HETAPE-PROTECT1500	1,50	25,0	4,0 m	Schwarz (BK)	712-10000

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestimmungen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.