

Elektrische Werte

* Bemessungsstrom 5 A
Durchgangswiderstand < 5 mOhm

Werkstoff

Kontakt Federbronze,
aktiver Bereich vergoldet

Anschluß


Anschlußart crimp
Anschlußbereich 0,20 - 0,52mm²
max. Litzenaußendurchmesser ø1,6 mm
Abisolierlänge 2,7 mm

Mechanische Werte

Steckzyklen 500

Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)

Handcrimpzange C0.078.00
Crimpmaschine WA10043
Crimpeinsatz für Maschine WM10243



Hauptabmessungen

Kontaktbuchsen

Bandoleer Contact 1mm Socket

for :623 Insulation Insert 12/17-pin

order code.: 60.200.80

Electrical Data

*nominal current max 5A
contact resistance < 5 mOhm

Material

contact phosphorus bronze,
active area, gold plated

Termination


kind of termination crimp
cross section 0,20 - 0,52 mm²
max. outer diameter ø1,6 mm
stripping length 2,7 mm

Mechanical Data

mating cycles 500

Tools (not part in product contents)

Crimping tool order code: C0.078.00
crimping machine order code: WA10043
crimping insert for machine order code: WM10243



Main Dimensions

contact socket