

Best.-Nr.: 61.170.80

Elektrische Werte

*Bemessungsstrom	1 A
Durchgangswiderstand	< 5 mOhm



Werkstoff

Kontakt	Federbronze, aktiver Bereich vergoldet
---------	---

Anschluß


Anschlußart	crimp
Anschlußbereich	Crimpgröße 1 (0,03 - 0,08 mm ²)
max. Litzenaußendurchmesser	Ø1,0 mm
Abisolierlänge	2,7 mm

Mechanische Werte

Steckzyklen	500
-------------	-----

Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)

Handcrimpzange	C0.246.00
Crimpmaschine	WA10043
Crimpeinsatz für Maschine	Wm10242



Hauptabmessungen

Kontaktstift