

Elektrische Werte

*Bemessungsstrom	5 A
Durchgangswiderstand	< 5 mOhm

Werkstoff

Kontakt	Federbronze, aktiver Bereich vergoldet
---------	---


Anschluß	crimp
Anschlußbereich	Crimpgröße 3 (0,20 - 0,52 mm ²)
max. Litzenaußendurchmesser	ø1,6 mm
Abisolierlänge	2,7 mm

Mechanische Werte

Steckzyklen	500
-------------	-----

Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)

Handcrimpzange	C0.078.00
Crimpmaschine	WA10043
Crimpeinsatz für Maschine	WM10243



Hauptabmessungen
Kontaktstift

crimping size 3 (0,20 - 0,52mm²)
for 623 insulation insert 12/17-pin

order no.: 61.172.80



Electrical Data

*rated current 5 A max
contact resistance < 5 mOhm

Material

contact phosphorus bronze,
active area gold plated

Termination


contact termination crimp
termination range crimping size 3 (0,20 - 0,52 mm²)
stripping length 2,7 mm
crimp settings select individually

Mechanical Data

mating cycles 500

Tools (not included in delivery contents)

hand crimp tool C0.078.00
crimp machine WA10043
insert for crimp machine WM10243



Main Dimensions

contact pin