

# KERN CP50-3P3

Single-Point-Wägezellen aus eloxiertem Aluminium



## Messsystem

Auflösung Wägezelle à eichfähig:	3000 e
Kombinierter Fehler:	0,023 %
Nennkennwert:	2
OIML-Klasse:	C3
Wägebereich [Max]:	50 kg
Wägezellen-Verbindung:	6-Leiter
Y-Wert:	10000

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (max.):	65 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-35 °C
Verwendungstemperatur (max.):	40 °C
Verwendungstemperatur (min.):	-10 °C

## Kategorie

Marke:	Sauter
--------	--------

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	225 x 115 x 35 mm
Bruttogewicht:	439 g
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	389 g
Versandart:	Paketdienst

## Bauform

Abmessungen (BxTxH):	150 x 25,4 x 40 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	350 x 400 x 0 mm
Kabellänge:	3 m