

22260126	DATENBLATT	
Gültig ab: 17.09.2018	AB-C4-M8FS	

Beschreibung

Sensor/Aktor-Steckverbinder, gerade Buchse M8, 4-polig, Schraubanschluss, Metallrändel, Kabeldurchmesser max. 5 mm



Allgemeine Kennwerte

Umgebungstemperatur	-40 bis +85 °C
Schutzart	IP67
Polzahl	4
Kodierung	A
Außendurchmesser, Kabel	3,5 – 5,0 mm
Anschlussart	Schraubanschluss
Anschlussquerschnitt, AWG	26 – 20
Anschlussquerschnitt, mm²	0,14 – 0,5
Steckzyklen	100

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung	60 V
Durchgangswiderstand	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Isolationswiderstand	$\geq 10 \text{ T}\Omega$
Spannungsfestigkeit, Kontakt-Kontakt	$\geq 1,00 \text{ kV}$
Spannungsfestigkeit, Kontakt-Gehäuse	$\geq 0,85 \text{ kV}$
Bemessungsstrom	4 A
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3

Werkstoffe

Kontaktträger	PA
Kontaktträger, Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Kontakte, Grundmaterial	CuSn
Kontakte, Oberfläche	Au
Rändel	Messing, vernickelt
Griffkörper	PA
Dichtung	NBR/FKM


Normen

Produktnorm	M8-Stecker nach DIN EN 61076-2-104
-------------	------------------------------------


Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB22260126DE Version: 04	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

22260126	DATENBLATT	
Gültig ab: 17.09.2018	AB-C4-M8FS	

Technische Zeichnungen



Polabbildung



Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB22260126DE Version: 04	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------