

22262109	DATENBLATT	 LAPP
Gültig ab: 17.09.2018	AB-C5-M12FA-PG7-SH	

Beschreibung

Sensor/Aktor-Steckverbinder, gewinkelte Buchse,
5-polig, M12 geschirmt, A-codiert, Schraubanschluss,
Metallrändel, Kabelverschraubung Pg7



Allgemeine Kennwerte

Umgebungstemperatur	-40 bis +85 °C
Schutztart	IP 67
Polzahl	5
Außendurchmesser, Kabel	4,0 – 6,0 mm
Anschlussart	Schraubenanschluss
Anschlussquerschnitt, AWG	24 - 18
Anschlussquerschnitt, mm ²	0,25 – 0,75
Steckzyklen	≥ 100

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung	60 V
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ
Spannungsfestigkeit, Kontakt-Kontakt	≥ 1,0 kV
Spannungsfestigkeit, Kontakt-Gehäuse	≥ 1,0 kV
Bemessungsstrom	4 A
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3

Werkstoffe

Kontaktträger	PA
Kontaktträger, Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Kontakte, Grundmaterial	CuZn
Kontakte, Oberfläche	Au
Rändel	Zinkdruckguss, vernickelt
Griffkörper	Zinkdruckguss, vernickelt
Dichtung	NBR / FKM

Normen

Produktnorm	M12-Stecker nach DIN EN 61076-2-101
-------------	-------------------------------------

Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB22262109DE Version: 02	Seite 1 von 2
------------------------------------------------	---------------------------------------	---------------

22262109


DATENBLATT

Gültig ab:
17.09.2018


AB-C5-M12FA-PG7-SH

**LAPP**

Technische Zeichnungen



Polabbildung



Anwendungsgebiete

Automatisierung, Maschinen- und Anlagenbau

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.