

KERN CS5000-3P1

4-Leiter-âSâMesszellen fr Kraft- und Massemessung

KERN[®]

Piktogramme

STANDARD



Messsystem

Auflsung Wâzelle â eichfâhig:	3000 e
Kombinierter Fehler:	0,020 %
Nennkennwert:	2
Wâbereich [Max]:	5 t
Wâzellen-Verbindung:	4-Leiter
Y-Wert:	10000

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (max.):	65 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-35 °C
Verwendungstemperatur (max.):	40 °C
Verwendungstemperatur (min.):	-10 °C

Kategorie

Marke:	Sauter
--------	--------

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	205 x 170 x 60 mm
---------------------------------	-------------------

Bruttogewicht:	1,460 g
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	1,360 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen (BxTxH):	76,2 x 101,6 x 27,2 mm
Kabellânge:	6 m