KERN **CS5000-3Q1**

6-Leiter-âßSâ-Messzellen für Kraft- und Massemessung



Piktogramme

STANDARD



Messsystem

Auflösung Wägezelle â eichfähig:	3000 e
Kombinierter Fehler:	0,017 %
Nennkennwert:	2
Wägebereich [Max]:	5 t
Wägezellen-Verbindung:	6-Leiter
Y-Wert:	10000

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

Kategorie

Marke:	Sauter

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	220 x 135 x 100 mm
Bruttogewicht:	3,510 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	3,300 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen (BxTxH):	120 x 100 x 45 mm
Kabellänge:	5 m