


Laserliner

LaserRange-Master T2




Laser-Entfernungsmesser – einfache Bedienung

Rev.0617



- **Punktgenaues Messen mit Laser** zur exakten Ermittlung von Längen
- **Messgenauigkeit** bis 20 m: ± 2 mm*
- **Messbereich innen: 0,2 m bis 20 m**
- **3 Messebenen umschaltbar:** vorne, Stativ und hinten
- **Dauermessfunktion**
- Beleuchtetes 3-zeiliges **Farb-LC-Display**
- Stabiles, ergonomisches Gehäuse



Beleuchtetes Farb-LC-Display

Einfache Bedienung

TECHNISCHE DATEN	
GENAUIGKEIT	± 2 mm (typisch)*
MESSBEREICH	max. 20 m
MINIMALE REICHWEITE	0,2 m
LASER	Klasse 2 < 1mW
LASERWELLENLÄNGE	650 nm
ARBEITSTEMPERATUR	0°C ... 40°C
LAGERTEMPERATUR	-20°C ... 70°C
EINHEITEN (umschaltbar)	m / ft / inch / ' _ ' "
FUNKTIONEN	Distanzen, Dauermessung
STROMVERSORGUNG	Batterien 2 x 1,5 V Typ AAA
ABMESSUNGEN (B x H x T)	100 x 23 x 35 mm
GEWICHT inkl. Batterien	82 g

* Bereichsspezifische Genauigkeiten siehe Bedienungsanleitung.



LaserRange-Master T2
inklusive Transporttasche
+ Batterien (2 x 1,5 V Typ AAA)
Verpackungsgröße (B x H x T)
113 x 236 x 64 mm

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
LaserRange-Master T2	080.820A	4 021563 701933	5

