



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Akku-Drehschlagschrauber

GDR 12V-110



Der kompakteste Drehschlagschrauber in der 12-Volt-Klasse von Bosch – mit bürstenlosem Motor

Die wichtigsten Daten

Akkuspannung	12,0 V
Drehmoment, max.	110 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-1.200 U/min

Bestellnummer 0 601 9E0 005

Technische Daten

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	0-1.200 U/min
Leerlaufdrehzahl (1. Stufe)	0-1.200 min-1
Leerlaufdrehzahl (2. Stufe)	0-2.600 min-1
Drehmomentstufen	2
Drehmoment, max.	110 Nm
Schlagzahl	0-3.100 bpm
Schlagzahl (1. Stufe)	0-2.700 bpm
Schlagzahl (2. Stufe)	0-3.100 bpm
Akkuspannung	12,0 V
Werkzeugaufnahme	1/4" Sechskant Uni
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	358 x 446 x 119 mm
Akkukapazität	3 Ah

Geräusch-/Vibrationsinformation

Anziehen von Schrauben und Muttern
maximaler zulässiger Größe

Schwingungsemissionswert ah	10 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Durch das kraftvolle Drehmoment von 110 Nm eignet sich das Gerät für gängige Akku-Drehschlagschrauber-Anwendungen
- Kompaktes Design ermöglicht auch bei der Arbeit an engsten Stellen und über Kopf optimales Handling
- Für größere Genauigkeit beim Schrauben verhindert die 2-stufige Power Control des Drehschlagschraubers das Überdrehen kleiner Schrauben

