




## Rechteckregner OS 5.320 S

Rechteckregner OS 5.320 S zur Bewässerung mittelgroßer und großer Flächen und Gärten. Mit einstellbarer Wassermenge (0-max.). Die maximale Beregnungsfläche beträgt 320 qm.



**1** Einstellbare Wassermenge (0-max)

**3** Spritzschutz

■ Komfortable Ausrichtung

**2** Max. Beregnungsfläche 320 m<sup>2</sup>



## Rechteckregner OS 5.320 S

- Mit Spritzschutz zur komfortablen Ausrichtung des Sprinklers ohne nass zu werden
- Stufenlose Einstellung der Wassermenge (0 - max.)
- Bodenfixierung
- Aufhängebügel zur sicheren Verstauung
- Schmutzunempfindliches, langlebiges Getriebe
- Max. Berechnungsfläche (bei 4 bar Systemdruck): 320 m

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	2.645-134.0	
<b>EAN-Code</b>	4039784426344	
<b>Berechnungsfläche (2 bar)</b>	60 - 190 m <sup>2</sup> (2 bar)	
<b>Berechnungsfläche (4 bar)</b>	100 - 320 m <sup>2</sup> (4 bar)	
<b>Sprengbreite (2 bar)</b>	m	12
<b>Sprengbreite (4 bar)</b>	m	16
<b>Sprengweite (2 bar)</b>	m	5 / 16
<b>Sprengweite (4 bar)</b>	m	6 / 20
<b>Gewicht</b>	kg	0,8
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	mm	546 × 160 × 88

# ZUBEHÖR FÜR RECHTECKREGNER OS 5.320 S

## 2.645-134.0



2

		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
<b>Schlauchstecksysteme</b>								
Universal-Schlauchkupplung Plus	1	2.645-193.0					Universal-Schlauchkupplung Plus mit Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop	2	2.645-194.0					Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop und Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Hahnanschluss G3/4 mit G1/2- Reduzierstück	3	2.645-006.0					Besonders robuster Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzierstück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an 2 Gewindegrößen. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
<b>Schläuche</b>								
Schlauch PrimoFlex® Plus 1/2"- 20 m	4	2.645-144.0					20 m PrimoFlex® plus Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"). Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 45 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.