



## Bewegungsmelder 120° Kompletgerät Unterputz mit Rahmen



- 2 Draht-Technik
- Unterputz-Einbau in eine handelsübliche Schalterdose
- Geeignet für:
  - - dimmbare LED-Lampen (4 - 100 W, max. 6 Stück)
  - - Glüh- / Hochvoltlampen (25 - 300 W)
  - - Halogenlampen (4 - 150 W)
  - - dimmbare Energiesparlampen (4 - 150 VA, max. 6 Stück)
- Markenkompatibel durch 50 x 50 mm Einsatz
- Markenkompatibel bei Verwendung von REV-Abdeckung mit Rahmen und Zwischenrahmen:
  - - Busch Jaeger: Alpha Nea, Reflex SI, Solo, Duro 2000, Balance SI
  - - Gira: Flächenschalter, Standard 55
  - - Jung: A500, AS500, CD500
  - - Merten: System M

■ Verschiedene Betriebsarten: ON / AUTO / OFF

■ Erfassungsbereich: 120° horizontal

■ Reichweite: 8 m

■ Zeiteinstellung, 5 sec - 12 min

Artikelnummer	<b>0399460190</b>	<b>71530</b>
Beschreibung	weiß	

### Allgemeine Daten

Art der Verpackung	Karton
Garantiedauer	Monate
Zolltarifnummer	85365080990
EAN-Code	4006341715302

### Mengenangaben

VE	6 Stück
VE je Exportkarton	0 Stück
Anzahl Artikel je Palette	0 Stück
Anzahl VE je Kartonlage	0 Stück
Anzahl Kartonlagen je Palette	0 Stück
Anzahl VE je Palette	0 Stück

### Gewichtsangabe

Gew. Artikel	120 g
Gew. Verpackung	0 g
Gew. verpackter Artikel	145 g
Gew. VE	0,946 kg
Gew. Exportkarton	0 kg
Gew. Palette	0 kg

### Abmessungen

Abm. Artikel	8,5x8,7x5,8 cm
Abm. Verpackung	6,4x9,2x9,3 cm
Abm. VE Karton	21x19,5x10,9 cm
Volumen VE	4,464 dm <sup>3</sup>
Abm. Exportkarton	cm
Höhe Palette	0 cm

### Katalogzugehörigkeit

	D	F	BS	CH	DK	1	2
Katalog	<input type="checkbox"/>						
Artikel im Internet	<input type="checkbox"/>						

Bild:	0399460190.jpg
Bedienungsanleitung:	ANL_0399460190.pdf
R&TTE / RED:	

