

Lieferant	Artikelbezeichnung	Artikelnr./GTIN	Garantie	
T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH Siemensstr. 17 74915 Waibstadt  Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25  www.tip-pumpen.de	Drainage-Tauchpumpe I-Compac 13000	30191	24 Monate	
		4011458301911		
	<b>Masterbox Informationen</b>			
	<b>Verpackungsmaß in cm</b>			<b>VPE (Stk.)</b>
	<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Höhe</b>	<b>Gewicht (kg) brutto</b>
46,0	38,3	38,0	23,5	
<b>Artikel Informationen</b>				
<b>Verpackungsmaß in cm</b>			<b>VK-Einheit</b>	
<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Höhe</b>	<b>Gewicht (kg) net. / brut.</b>	
22,0	18,0	36,0	5,2 / 5,6	

## Drainage-Tauchpumpe I-Compac 13000

Menge / Palette:

Menge / LKW:

### Kurzbeschreibung:

Speziell konstruierte Schmutzwasser-Drainage-Tauchpumpe mit vertikalem Pumpenausgang und integriertem Schwimmerschalter zum Einsatz in Drainageschächten. Diese Pumpe ist umschaltbar von automatischen auf manuellen Betrieb. Auch für verschmutztes Wasser bis 16 mm Korngröße verwendbar.

### Technische Daten:

Motor:	750 Watt
Spannung / Frequenz:	230 V~ / 50 Hz
Förderhöhe / Druck max.:	9 m / 0,9 bar
Fördermenge max.:	216 l/min / 13.000 l/h
Pumpengehäuse:	Kunststoff
Druckanschluss:	47,8 mm (1½" AG)
Temperatur max. medium:	35 °C
Anschlusskabel:	10 m / H07RN8-F
Korngröße max.:	16 mm
Max. Eintauchtiefe:	7 m
Mindestabsaugniveau:	25 mm

### Lieferumfang:

- Multidimensionsanschlussstück: 45.48 mm (1½" IG)  
 - 33,25 mm (1" AG) Ø 33 mm - Ø 25 mm



### Prüfzeichen:

