

Lieferant	Artikelbezeichnung	Artikelnr./ EAN	Garantie	
T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH Siemensstr. 17 74915 Waibstadt Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25 www.tip-pumpen.de	Gartenpumpe MSX 85/55 INOX	30098	24 Monate	
		4011458300983		
	Masterbox Informationen			
	Verpackungsmaß in cm			VPE
	Breite	Tiefe	Höhe	(Stk.)
-	-	-	-	
Artikel Informationen				
Verpackungsmaß in cm			VK-Einheit	
Breite	Tiefe	Höhe	net. / brut.	
59,5	21,5	25,5	11,7 / 12,9	

Gartenpumpe MSX 85/55 INOX	Menge / Palette:	
	Menge / LKW:	

Kurzbeschreibung:

Robuste, selbstansaugende Multistage-Gartenpumpe mit Edelstahlpumpengehäuse, Ein- und Ausschalter und ergonomischem Handgriff für den komfortablen Transport. Für das Fördern von klarem Wasser, zum Befüllen und Entleeren von Wassertanks u.ä.. Durch den hohen Wirkungsgrad ist dieses Gerät auch gut geeignet zum Betrieb von Beregnern.

Technische Daten:

Motor:	950 Watt	
Förderhöhe / Druck max.:	54 m / 5,4 bar	
Fördermenge 0 m:	5.100 l/h	
Fördermenge 18 m:	4.500 l/h	optimaler
Fördermenge 47 m:	1.500 l/h	Arbeitsbereich
Ansaughöhe max.:	8 m	
Pumpengehäuse:	Edelstahl	
Druckanschluss:	30,93 mm (1" IG)	
Sauganschluss:	30,93 mm (1" IG)	
Temperatur max. medium:	35 °C	
Anschlusskabel:	1,5 m / H07RN-F	
Anzahl Beregner max.:	6	
Laufräder	5	



Prüfzeichen:

