

Lieferant	Artikelbezeichnung	Artikelnr./GTIN	Garantie	
T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH Siemensstr. 17 74915 Waibstadt Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25 www.tip-pumpen.de	Gartenpumpe mit Ansauggarnitur Clean Jet 1300 Plus mit Kit	30087	24 Monate	
		4011458300877		
	Masterbox Informationen			
	Verpackungsmaß in cm			Gewicht (kg)
	Breite	Tiefe	Höhe	brutto
-	-	-	-	
Artikel Informationen				
Verpackungsmaß in cm			Gewicht (kg)	
Breite	Tiefe	Höhe	net. / brut.	
38,5	31,5	34,0	9,7 / 12,3	

**Gartenpumpe mit Ansauggarnitur
Clean Jet 1300 Plus mit Kit**

Menge / Palette:

Menge / LKW:

Kurzbeschreibung:

Leistungsstarke, selbstansaugende Jet-Gartenpumpe mit Edelstahl-Pumpengehäuse. Komplett mit 4 m Ansauggarnitur. Das Pumpengehäuse ist aus Edelstahl mit einer Hydraulikeinheit aus Noryl. Ein anwendungsfreundlicher, ergonomisch geformter Tragegriff inklusive. Die Pumpe ist vormontiert auf einer soliden Stahlblechgrundplatte. Die Clean Jet 1300 Plus ist mit einem wartungsfreien Kondensatormotor mit Thermo-Überlastschutz ausgestattet.

Technische Daten:

Motor:	1200 W
Förderhöhe max.:	50 m / 5 bar
Fördermenge max.:	73 l/min / 4.400 l/h
Ansaughöhe max.:	9 m
Pumpengehäuse:	Edelstahl
Druckanschluss:	30,93 mm (1" IG)
Sauganschluss:	30,93 mm (1" IG)
Temperatur max. medium:	35 °C
Anschlusskabel:	1,5 m / H07RN-F
Anzahl Beregner max.:	5
Ansaugschlauch:	4 m

Anwendungsbereiche:

Leistungsstarke Pumpe zum Rasensprengen, Beete bewässern, Vorratstank oder Becken befüllen und leeren. Terasse und Gehwege abspülen.



Prüfzeichen:

