

Lieferant	Artikelbezeichnung	Artikelnr./GTIN	Garantie		
<b>T.I.P.</b> <b>Technische Industrie Produkte GmbH</b> <b>Siemensstr. 17</b> <b>74915 Waibstadt</b>  <b>Tel.: 07263-9125-0</b> <b>Fax: 07263-9125-25</b>  <b>www.tip-pumpen.de</b>	<b>Hauswasserwerk</b> <b>HWW G-1000 Plus</b>	<b>30187</b>	<b>24</b> <b>Monate</b>		
		4011458301874			
	<b>Masterbox Informationen</b>				
	<b>Verpackungsmaß in cm</b>			<b>Gewicht (kg)</b>	<b>VPE</b>
	<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Höhe</b>	<b>brutto</b>	<b>(Stk.)</b>
-	-	-	-	-	
<b>Artikel Informationen</b>					
<b>Verpackungsmaß in cm</b>			<b>Gewicht (kg)</b>	<b>VK-Einheit</b>	
<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Höhe</b>	<b>net. / brut.</b>	<b></b>	
51,0	33,00	53,20	13,9 / 14,7	1	

<b>Hauswasserwerk</b> <b>HWW G-1000 Plus</b>	<b>Menge / Palette:</b>	
	<b>Menge / LKW:</b>	

**Kurzbeschreibung:**

Dieses leistungsfähige Hauswasserwerk verfügt über eine selbstansaugende, durchzugskräftige Jet-Pumpe mit hochwertigem Gusspumpegehäuse sowie über einen 22 l Druckkessel aus Stahl. Die Hydraulikeinheit besteht aus Noryl, der wartungsfreie Kondensatormotor ist mit einem thermischen Überlastschutz ausgestattet. Die Druckschaltung ist installationsfertig auf 1,6 bar Einschalt- und 3 bar Abschaltdruck voreingestellt und kann den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Das Hauswasserwerk ist mit einer hochwertigen EPDM-Membrane ausgestattet. Anwendungsgebiete sind: Automatische Hauswasserversorgung aus Brunnen und Zisternen, Gartenbewässerung sowie automatische Beregnung.

**Technische Daten:**

Motor:	800 Watt
Förderhöhe / Druck max.:	46 m / 4,6 bar
Fördermenge max.:	58 l/min / 3.500 l/h
Ansaughöhe max.:	9 m
Pumpegehäuse:	Guss
Druckkessel / Volumen:	Stahl / 22 l
Druckanschluss:	30,93 mm (1" IG)
Sauganschluss:	30,93 mm (1" IG)
Temperatur max. medium:	35 °C
Anschlusskabel:	1,5 m / H05RN-F
Anzahl Beregner max.:	3



**Prüfzeichen:**





19.10.2018