


Messleitungen

PL 2700 S W



Produkt	PL 2700 S W
Beschreibung	Berührungssichere Prüfleitung mit Prüfspitze, Spitze zum Durchstoßen von Oxidschichten. 4 mm Durchmesser Sicherheitsstecker mit gewinkelttem Abgang. Hochflexible, doppelt isolierte Litzenleitung mit eingearbeitetem Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation.
Betriebsanleitung	BA452
Artikel-Nr. / *Farbe	● 00 schwarz ● 01 rot Ni
Zeichnung	
	Technical drawing of the PL 2700 S W test lead. The drawing shows a side view and a top view of the probe tip. Dimensions include: 19 mm (probe tip length), 135 mm (total length), 9.5 mm (probe tip diameter), 0.2 mm (probe tip thickness), 0.4 mm (probe tip width), 46.3 mm (probe tip height), 0.4 mm (probe tip width), 0.8 mm (probe tip width), and 8.8 mm (probe tip width). A dashed line indicates the 'Griffbereich handling area'.
Technische Daten	
Bemessungsspannung	AC/DC 1000 V
Messkategorie lt. IEC61010	CAT II
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	16 A
Werkstoff-Kontaktstift	Messing, vernickelt
Gehäusematerial	PA, PP
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾	-15 °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	HB
Leitungslänge	100 cm
Leitungsquerschnitt	1 mm ²

Leitungsmaterial	PVC
------------------	-----

⁽¹⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen
Stand: 21.06.2022

Stand: 21.06.2022