



Technische Daten

Mechanische Daten

Betätigungskraft	min. 3 N max. 20500 N
Material	Stahl 1.1191 / AISI 1045 (C45)
Abmessungen	
A	M12 x 1
B	3 mm
C	8,8 mm
L	56 mm
L1	73,7 mm
L2	71,8 mm
L3	69,5 mm
Anzugsmoment	max. 26 Nm

Allgemeine Informationen

Hinweis	ggf. Kontermutter in geeigneter Weise sichern
Lieferumfang	Anschlagschraube Kontermutter

Abmessungen

Bestellbezeichnung

AS 12/60

Anschlagschraube für Sensoren der Serie F2

Merkmale

- Sicheres Einstellen der mechanischen Endlage

