Produktdatenblatt

uvex 2 xenova® 9554 7-9

Gelochter Sicherheitshalbschuh DIN EN ISO 20345:2022 S1 FO SR
Größen: 35 - 52 | Weiten: 10, 11, 12











EINSATZBEREICH

Mittlere Anwendungen finden meist im Wechsel zwischen In- und Outdoorbereichen statt, so dass die Anforderungen an die Robustheit der Laufsohle eines Sicherheitsschuhs sehr viel höher sind.

LAUFSOHLE

Zweidichten-Polyurethansohle



- PU-Laufsohle
- Dämpfende PU-Zwischensohle mit 15 % wiederaufbereitetem PU-Granulat
- Antistatisch
- Kurzzeitig hitzebeständig bis 120°C
- Sehr gute Rutschhemmung (**SR**)
- Öl- und kraftstoffbeständig (**FO**)
- Frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

AUSSTATTUNG	
Obermaterial	• Atmungsaktives Mikrovelours (**clima** zone) • Für Chromallergiker geeignet
Futtermaterial	• Textiles Distance-Mesh-Futter für angenehmes Fußklima
Verschluss	• Schnürsenkel
Reflektierende Elemente	• Für erhöhte Sichtbarkeit auch in dunklen Arbeitsumgebungen
Komfort	• Gepolsterter Schaftabschluss • Gr. 35-40 über Damenleisten hergestellt • Staublasche
Einlegesohle	• Auswechselbares Klimakomfortfußbett
Sonstiges	• Metallfrei
SCHUTZMERKMALE	
Zehenschutzkappe	• Metallfreie Kunststoffkappe
ZERTIFIKATE	
uvex medicare+	• Gemäß Beschreibung in der **DGUV 112-191** für orthopädische Einlagen und Zurichtungen zertifiziert
100 % Vegan	• Nachweislich ohne tierische Bestandteile und Erzeugnisse hergestellt • Zusätzlicher Schutz für Allergiker und gegen Unverträglichkeiten
ESD	• Schutz vor elektrostatischer Aufladung nach EN 61340-4-3 und EN 61340-5-1
PRODUKTINFORMATIONEN	
Produktinformationen	• Gemäß uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen • Detaillierte Informationen zu Materialzusammensetzung und Rezyklatanteilen finden Sie im uvex Katalog
ZUBEHÖR/ ERSATZTEILE	
Klimakomfortfußbett	• 9534 7-0
tune-up Fußbett	• low 95281 • medium 95282 • high 95283
Schnürsenkel	• Schwarz 9599921