

B-GEV 160K-TML

Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Totmannbremse, Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen, mit Guss-Radkörper

EAN 4047526122973

ID 842746

Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie GEV

- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarz
- Radkörper: robuster Grauguss, lackiert, Farbe silber

Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
- Radkörper ist ca. 4 mm breiter als die angegebene Reifenbreite
- Betätigungsweg: ca. 10–12 mm
- Betätigungswinkel: ca. 13°–15°
- Betätigungskraft: < 250 N
- Bremskraft: > 500 N
- Artikel-Nr. muss durch die Endung L bzw. R für linke oder rechte Ausführung ergänzt werden.

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	160 mm
Radbreite	⊥	50 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	450 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	1.125 kg
Lagerart	⊙	Kugellager
Gesamthöhe (H)	⌀	195 mm
Plattengröße	☞	140 x 110 mm
Schraublochentfernung	☞	105 x 75–80 mm
Schraubloch-Ø	⌀	11 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		65 Shore A
Stückgewicht	⚖	3,7 kg
Spurlos	✗	
Kontaktverfärbungsfrei	✗	
Antistatisch	☞	✗
Elektrisch ableitend	☞	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	☞	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗



Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut



