

BH-SVS 65K

Stahlblech-Bockrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, Super-Schwerlast-Rad aus Vollstahl

EAN 4047526112004

ID 754087

Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie BH

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- schwere Gabel und Bodenplatte

Rad: Serie SVS

- Vergütungsstahl, Härte 190–230 HB, leicht ballige Lauffläche

Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +120 °C
- bei druckempfindlichen Böden Flächenpressung beachten

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	65 mm
Radbreite	⊥	40 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h	⚖	700 kg
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	700 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	1.750 kg
Lagerart	☉	Kugellager
Gesamthöhe (H)	⌀	97 mm
Plattengröße	📏	100 x 85 mm
Schraublochentfernung	📏	80 x 60 mm
Schraubloch-Ø	🔧	9 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		120 °C
Belagshärte		190–230 HB
Stückgewicht	⚖	1,4 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⚡	✗
Elektrisch ableitend	⚡	✓
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	🔥	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗
Waschmaschinentauglich		✗



Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 190–230 HB

Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ hervorragend

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ hervorragend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ □ □ □ □ ausreichend

